

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

ID prodotto: MDP2HDVGA



Questo adattatore da viaggio consente di collegare un computer laptop o Ultrabook™ con tecnologia mDP a qualsiasi display VGA o HDMI®. L'adattatore mini DisplayPort 2 in 1 è l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.


Perché portare con sé vari adattatori se ne serve solo uno? Anziché tenere a portata di mano due diversi adattatori, l'adattatore da viaggio mDP MDP2HDVGA ha due ingressi VGA e HDMI e permette di connettere l'ingresso mDP del computer laptop a qualsiasi moderno display di aule e sale riunioni: una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) da ufficio.

Inoltre, poiché il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, è possibile convertire una sorgente video Mini DisplayPort in HDMI o VGA, senza rinunciare alla qualità video.

L'adattatore A/V da viaggio massimizza la portabilità grazie al design compatto e leggero. Il comodo design assicura che l'adattatore sia portatile come un computer laptop e che si adatti facilmente all'interno della borsa del laptop o di un contenitore per il trasporto ed elimina la necessità di portare con sé più di un adattatore. Grazie a questo adattatore è possibile entrare in qualsiasi sala riunioni pronti per la propria presentazione, consentendo di fare un'ottima prima impressione e risparmiando l'imbarazzo di dover cercare nella propria borsa per cercare il giusto connettore.

Il convertitore 2 in 1 è compatibile con la porta Intel Thunderbolt del computer ed è facile da installare poiché non richiede l'installazione di driver o software.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile
- Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI o VGA disponibile sul luogo di lavoro
- Permette di collegare un display VGA o HDMI a un laptop Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

- Il design 2 in 1 permette di collegare un computer mDP a qualsiasi display HDMI o VGA usando un singolo adattatore
- Massimizza la portabilità grazie all'adattatore compatto e leggero, facile da trasportare nella borsa del laptop
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p
- Compatibile con Intel Thunderbolt
- Installazione Plug-and-Play
- Non richiede un adattatore di alimentazione.

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Sì

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200/1080p
Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video)
MTBF	1,097,978 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Note/requisiti speciali

Nota	<p>La porta HDMI è una porta di tipo passivo.</p> <p>La porta VGA è una porta di tipo attivo.</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p>
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	5.9 in [150 mm]

Lunghezza prodotto	7.5 in [19.0 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [22.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.6 in [11.8 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort™ a HDMI®/VGA 1 - Manuale di istruzioni
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

