

Cavo SATA a SATA latching 20 cm - F/F

ID prodotto: LSATA8



Il cavo SATA LSATA8 presenta due connettori dati di tipo latch a 7 pin e supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gpbs se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0.

I connettori di tipo latch si bloccano quando vengono collegati a una porta SATA (di latching) di supporto garantendo sempre una connessione dati comoda e protetta ed evitando scollegamenti involontari.

Grazie alla struttura a basso profilo ma resistente, il design flessibile migliora il flusso dell'aria e riduce l'ingombro nel case del computer mantenendolo pulito e ventilato.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
- Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
- Installazioni di unità in workstation high-end
- Connessioni ad array di dischi SATA

Caratteristiche

- 2 connettori SATA di tipo latch
- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
- Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
- Lunghezza del cavo di 20 cm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	2
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
MTBF	500 Cicli di Inserimento

Connettore/i

Connettore A	1 - SATA (7 pin, dati)
Connettore B	1 - SATA (7 pin, dati)

Caratteristiche fisiche

Colore	Rosso
Stile connettori	Latch
Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
Lunghezza del cavo	8.0 in [203.2 mm]
Lunghezza prodotto	8.0 in [20.3 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]
Peso prodotto	0.3 oz [7.7 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.5 in [19.0 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.4 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.4 oz [10.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo latching SATA 20 cm
-----------------------------	------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.