

20cm Vergrendelbare SATA naar SATA Kabel - F/F

Productcode: LSATA8



De LSATA8 SATA-kabel bestaat uit twee vastklikkende 7-pins gegevenscontactdozen en ondersteunt volledige SATA 3.0-bandbreedte van maximaal 6 Gpbs, wanneer de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0-compatibele drives.

De vastklikkende connectors blokkeren wanneer ze op een ondersteunende (vastklikbare) SATA-poort worden aangesloten, zodat telkens weer een nauwsluitende, veilige gegevensverbinding tot stand wordt gebracht en wordt voorkomen dat de kabel per ongeluk losraakt.

Het vlakke, duurzame, flexibele design verbetert de luchtstroom en reduceert de warboel in de computerbehuizing, zodat deze schoon en koel blijft.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

- 2x vastklikkende SATA-connectors
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 20 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	2
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
MTBF	500 Insertiecycli

Connector(en)

Connector A	1 - SATA (7-polig, data)
Connector B	1 - SATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Stijl connector	Vergrendelbaar
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	8.0 in [203.2 mm]
Lengte product	8.0 in [20.3 cm]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	0.2 in [0.6 cm]
Gewicht product	0.3 oz [7.7 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.5 in [19.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.4 oz [10.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 20 cm vergrendelbare SATA-kabel
-------------	-------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.