

30cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Produkt-ID: LSATARND12



Das 30 cm lange, einrastende runde SATA-Kabel LSATARND12 ist ein hochwertiges SATA-6-GBit/s-Kabel mit runder Form für eine bessere Luftzirkulation im Computer- oder Servergehäuse durch geringeren Widerstand gegenüber der um das Kabel zirkulierenden Luft. Damit trägt das Kabel zu optimaler Kühlung für optimale Systemleistung bei. Dieses strapazierfähige Kabel verfügt auch über einrastende Anschlüsse, die beim Anschließen an einen geeigneten (einrastenden) SATA-Port einrasten und so eine feste, sichere Datenverbindung gewährleisten und versehentliche Trennungen der Verbindung verhindern. Mit lebenslanger Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbinden von Servern, SATA-Laufwerk-Arrays und Speicher-Untersystemen
- Kompatibel mit seriellen ATA-Laufwerken, CD-RWs, DVDs und anderen Geräten

Merkmale

- Rundes Kabel mit geraden, einrastenden Anschlüssen
- Unterstützt hohe Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s bei Verwendung von SATA 3.0-konformen Laufwerken
- Entspricht SATA-6-GBit/s-Spezifikationen

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung PVC

Leistung

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

Steckverbinder

Steckverbinder A SATA (7-polig, Daten)

Steckverbinder B SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Steckverbinderart Einrastend

Drahtstärke 30 AWG

Kabellänge 12.0 in [30.5 cm]

Produktlänge 12.0 in [30.5 cm]

Produktbreite 0.4 in [10.0 mm]

Produkthöhe 0.2 in [5.0 mm]

Produktgewicht 0.3 oz [8.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [9.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 0.5 oz [13.0 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 30 cm rundes einrastendes SATA-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

