

Mini DisplayPort 1.2 – HDMI 1.4 変換アダプター／1920x1200(1080p)／アクティブ／Thunderbolt 1 & 2／ホワイト／Mac & PC／2-in-1 mDP モニター 変換コネクタ／ミニ ディスプレイポート コンバーター

製品ID: MDP2HDVGAW



Mini DisplayPort™搭載ノートパソコン(Microsoft® Surface™ Pro、Ultrabook™など)をVGAまたはHDMI®対応ディスプレイに接続できるMini DisplayPortトラベルアダプタ。オールホワイトのアダプタは、MacBook Pro®やMacBook Air®と相性のいいデザインになっています。


アダプタ1台で十分な場合に複数のアダプタを使用する理由とは？2台の異なるアダプタを用意しておく代わりに、mDPトラベルアダプタはVGA出力とHDMI出力を両方搭載しています。これによりノートパソコンのmDP出力を会議室や教室の最新ディスプレイに接続することができます。これはオフィスでのBYOD (Bring Your Own Device: 私的デバイスの活用) アプリケーションに最適なプラグアンドプレイソリューションです。

さらに、本コンバータは最大1920x1200(1080p)の表示解像度までサポートしているため、ビデオの品質を損ねることなく、Mini DisplayPortビデオソースをHDMIやVGAに変換できます。

トラベルAVアダプタは、場所を取らない軽量設計で持ち運びに非常に便利です。便利な設計により、アダプタはノートパソコンと同様に持ち運びが簡単になり、ノートパソコン用のバッグやキャリングケースに簡単に収納できて、アダプタをいくつも携帯する必要がなくなります。このアダプタを使用すれば、実質上どの会議室に入ってもすぐにプレゼンテーションが可能になり、優れた第一印象を相手に与えることができます。バッグをひっくり返して必要なコネクタを探すといった恥ずかしい思いをせずに済みます。

2-in-1コンバータはMacまたはPCのIntel Thunderboltポートと互換性があり、ソフトウェアやドライバを使用せず簡単に実装できます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能
- ・BYOD対応ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する
- ・VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する

製品の特長

- ・2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDP搭載コンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続
- ・小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能
- ・最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
- ・Intel® Thunderbolt™ 対応
- ・プラグ アンド プレイ式インストール
- ・外付け電源不要
- ・おしゃれなホワイトのデザインはMac®と相性抜群

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	Mini DisplayPort 1.2
AV出力	HDMI – 1.4
	VGA
オーディオ	あり

性能

Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
オーディオ仕様	HDMI(7.1chオーディオ)
MTBF	1,097,978 時間

コネクタ

コネクタA	1 – Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 – VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
	1 – HDMI [19ピン]

特記 / 必要条件

注意	HDMIポートはパッシブポートです。 VGAポートはアクティブポートです。 Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA
----	--

distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	40~85%RH

物理的特徴

色	ホワイト
ケーブル長	150 mm [5.9 in]
製品縦	19.0 cm [7.5 in]
製品横	5.7 cm [2.2 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
製品重量	30.1 g [1.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	19.8 cm [7.8 in]
パッケージ横	11.2 cm [4.4 in]
パッケージ高さ	1.6 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	42.0 g [1.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - Mini DisplayPort - HDMI® / VGA変換アダプタ
---------	--

Warranty Information

Warranty	整備品3年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。