

## Cable SATA Serial ATA 30cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

ID del Producto: LSATARND12



El cable redondo SATA con mecanismo de bloqueo de 12 pulgadas, LSATARND12 es un cable SATA de 6Gbps de alta calidad con un diseño redondeado que contribuye a mejorar el flujo de aire dentro del gabinete del ordenador o servidor proporcionando menor resistencia ya que el aire pasa alrededor del cable, y una óptima refrigeración para un mejor rendimiento del equipo. Este cable de gran duración también dispone de conectores con un mecanismo de bloqueo que al conectarlos a un puerto SATA (enganchable) se traban garantizando una conexión de datos firme y segura para evitar desconexiones accidentales. Respaldo por una Garantía de por Vida.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

#### Aplicaciones

- Permite conectar servidores, arreglos de discos SATA y subsistemas de almacenamiento
- Compatible con Discos Duros Serial ATA, CD-RW, DVDs y otros dispositivos

#### Características

- Cable redondo con mecanismo de bloqueo
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps cuando se lo utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0
- Compatible con las especificaciones SATA 6Gb/s

---

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cable Tipo Jacket PVC

---

Rendimiento

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

---

Conector(es)

Conector A SATA (7 pines, datos)

Conector B SATA (7 pines, datos)

---

Características Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo

Calibre del Conductor 30 AWG

Longitud del Cable 12.0 in [30.5 cm]

Longitud del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto 0.4 in [10.0 mm]

Altura del Producto 0.2 in [5.0 mm]

Peso del Producto 0.3 oz [8.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [9.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [13.0 g]

---



Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja

Cable Redondo SATA con Mecanismo de Bloqueo 12  
pulgadas

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

