

A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit

Productcode: MDP2HDVGAW



Met de MDP2HDVGA Mini DisplayPort™-reisadapter kunt uw voor mDP geschikte Ultrabook™ of laptop op elk VGA- of HDMI®-scherm aansluiten. De slanke adapter is helemaal wit en past dus perfect bij uw MacBook Pro® of MacBook Air®.

Waarom zou u meerdere adapters meenemen als u er slechts één nodig hebt? In plaats van twee verschillende adapters bij de hand te houden, biedt de mDP-reisadapter zowel VGA- als HDMI-uitgangen, zodat u uw laptop kunt aansluiten op elk scherm in een moderne vergaderruimte of klaslokaal -- een ideale plug & play oplossing voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties in uw kantoor.

Omdat de converter videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p ondersteunt, kunt u bovendien een Mini DisplayPort-videobron op HDMI of VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De A/V-reisadapter maximaliseert mobiliteit dankzij een compact en lichtgewicht design. Het comfortabele design garandeert dat de adapter net zo mobiel is als uw laptop, omdat hij gemakkelijk in uw laptotas of draagtas past en u niet meer verschillende adapters nodig hebt. Met deze adapter kunt u bijna elke vergaderruimte binnenstappen en direct uw presentatie geven, waardoor u een prima eerste indruk maakt en niet meer in verlegenheid wordt gebracht omdat u in uw tas naar de juiste connector moet zoeken.

De 2-in-1 converter is compatibel met de Intel Thunderbolt-poort van uw Mac of pc en kan eenvoudig en zonder software of besturingsprogramma's worden geïnstalleerd.

De MDP2HDVGAW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI- of VGA-scherm op uw werk
- Sluit een VGA- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, als een tweede scherm

Eigenschappen

- 2-in-1 ontwerp biedt u de mogelijkheid uw mDP-computer aan te sluiten op elk HDMI- of VGA-scherm met slechts één adapter
- Maximaliseer uw mobiliteit met een compacte, lichtgewicht adapter die u gemakkelijk in uw laptas kunt meenemen
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™
- Plug & play-installatie
- Geen netadapter benodigd
- Slank en helemaal wit en past dus prima bij uw Mac®

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
-----------------------------------	------------------



Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
MTBF	1,097,978 uren

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De HDMI-poort is een passieve poort. De VGA-poort is een actieve poort. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Kabellengte	5.9 in [15 cm]
Lengte product	7.5 in [19.0 cm]
Breedte product	2.2 in [57.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [11.0 mm]
Gewicht product	1.1 oz [30.1 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]



Package Height 0.5 in [13.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.6 oz [44.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd Mini DisplayPort-naar-HDMI/VGA-adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

