

## Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

ID prodotto: MDP2VGA



Questo adattatore Mini DisplayPort a VGA consente di collegare il computer mDP a un proiettore o monitor VGA. L'adattatore funziona con i computer con funzionalità Mini DisplayPort come i dispositivi Ultrabook™ o Microsoft® Surface™ Pro dotati di tecnologia mDP.

L'adattatore mDP a VGA consente di collegare il proprio tablet, computer desktop o laptop Mini DisplayPort a un display VGA. L'adattatore è compatibile sia con le porte mDP, sia con le porte I/O Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2, e supporta la connettività plug-and-play per una configurazione senza pensieri.

L'adattatore Mini DisplayPort rende il computer mDP perfettamente compatibile con i proiettori o monitor VGA esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del connettore VGA sono compatibili con le viti dei cavi VGA standard.

Il convertitore mini DisplayPort a VGA consente la massima portabilità grazie a un design leggero e compatto, che lo rende l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio Ultrabook o al proprio Surface Pro, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Questo design ultraportatile lo rende ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione mDP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il prodotto MDP2VGA è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato ai display VGA durante le esposizioni fieristiche o nelle camere d'hotel
- Consente di collegare un computer laptop BYOD al proiettore di una sala riunioni o alla postazione di lavoro VGA in un ufficio
- Consente di utilizzare il monitor VGA come display secondario

### Caratteristiche

- Connettività senza pensieri grazie all'adattatore video mDP a VGA plug-and-play
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Nitida qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p
- Compatibile con le porte Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2

---

#### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No

---

#### Prestazioni

Specifiche audio	VGA - No Audio Support
------------------	------------------------

---

#### Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

#### Caratteristiche



fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	5.1 in [13 cm]
Lunghezza prodotto	7.3 in [18.5 cm]
Larghezza prodotto	1.4 in [35.6 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [19.0 mm]
Peso prodotto	1.0 oz [28.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.2 in [6.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [37.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore Mini DisplayPort a VGA
--------------------------	-----------------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

