

Cavo latching SATA arrotondato da 60 cm

ID prodotto: LSATARND24



Il cavo latching SATA arrotondato da 60 cm LSATARND24 è un cavo SATA 6 Gbps di alta qualità che presenta un design arrotondato in grado di migliorare il flusso d'aria all'interno del case di un computer o un server in virtù di una minore resistenza al passaggio dell'aria attorno al cavo che assicura un migliore raffreddamento e ottimizza le prestazioni del sistema. Questo cavo resistente è dotato anche di connettori latching che si bloccano quando vengono collegati a una porta SATA (di latching) di supporto, garantendo sempre una connessione dati comoda e protetta e evitando scollegamenti involontari. Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di server, array di dischi SATA e sottosistemi di archiviazione
- Compatibile con dischi rigidi Serial ATA, CD-RW, DVD e altri dispositivi

Caratteristiche

- Cavo arrotondato con connettori latching diretti
- Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA

3.0

- Conforme alle specifiche SATA 6Gb/s

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
-----------------	-------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - SATA (7 pin, dati)
Connettore B	1 - SATA (7 pin, dati)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	24.0 in [609.6 mm]
Lunghezza prodotto	24.0 in [61.0 cm]
Larghezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.5 cm]
Peso prodotto	0.4 oz [12.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Altezza del Pacco	0.3 in [8.0 mm]

Peso spedizione (confezione)	0.6 oz [17.0 g]
---------------------------------	-----------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo latching SATA arrotondato da 60 cm
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.