

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 4K 60Hz

ID prodotto: MDP2VGAHD20



Questo adattatore Mini DisplayPort a HDMI VGA offre una soluzione portatile per il collegamento del computer laptop Mini DP (o Thunderbolt 2™) a un display VGA o HDMI. L'adattatore supporta l'HDR (High Dynamic Range) e fornisce immagini più nitide con video ottimizzati.

L'adattatore per monitor mDP 2 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di dover portare con sé più adattatori. Le uscite VGA e HDMI consentono di collegare il computer laptop a qualsiasi display con attacco HDMI o VGA tramite il convertitore video multiporta.

Grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore da viaggio può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop ed è perfetto per i professionisti in viaggio.

L'uscita HDMI su questo convertitore Mini DisplayPort consente di sfruttare le funzionalità video integrate nella connessione mDP (o Thunderbolt 2) del computer, offrendo la straordinaria qualità della tecnologia UHD al display HDMI 4K a 60 Hz. Inoltre, l'uscita VGA supporta risoluzioni HD fino a 1920 x 1080, per non dover rinunciare alla qualità delle immagini in caso di collegamento a un monitor o proiettore VGA.

Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile ottenere immagini realistiche dotate di maggiore contrasto, luminosità, colore e brillantezza rispetto alle immagini digitali standard.

Questo dongle VGA da Mini DP a HDMI non richiede software o driver aggiuntivi da installare e offre una configurazione plug-and-play garantendo un'esperienza intuitiva.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Possibilità di collegamento praticamente a qualsiasi display HDMI e VGA quando si è in viaggio o in ufficio
- Trasmissione di video a un monitor HDMI o VGA secondario
- Riproduzione, visualizzazione e modifica di video 4K sul display HDMI

Caratteristiche

- Adattatore 2 in 1 per ottimizzare la compatibilità video del computer laptop: Mini DisplayPort™ a HDMI® o VGA
- Immagini di qualità straordinaria con risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
- Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al supporto della tecnologia HDR
- Adattatore compatto e leggero facilmente trasportabile nella borsa del computer laptop
- HASSLE-FREE SETUP: Supports no driver/software plug & play setup, the Mini DisplayPort to HDMI VGA adapter dongle works w/ macOS, Windows, Chrome OS, & Linux; Male mDP to female HDMI/VGA connector

Hardware

| | |
|-------------------|------------------------|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Ingresso AV | Mini DisplayPort - 1.2 |
| Uscita AV | HDMI - 2.0 |
| | VGA |
| Audio | Sì |
| ID chipset | ITE Tech - IT6564 |

Prestazioni

| | |
|------------------------|--|
| Video Revision | HDMI 2.0 |
| Risoluzioni supportate | Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz VGA: 1920x1080 / 60Hz |
| Widescreen supportato | Sì |
| Specifiche audio | Mini DisplayPort: canale audio 7.1 VGA: senza supporto audio |
| Specifiche generali | HDMI: Passive VGA: Active |

Connettore/i

| | |
|--------------|--|
| Connettore A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) 1 - Thunderbolt™ 2 (20 pin) |
| Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |

Software

| | |
|-------------------------------------|---|
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows®11, 10 macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mjave (10.14), High Sierra (10.13) Android |
|-------------------------------------|---|

Note/requisiti speciali

| | |
|------|--|
| Nota | Per ottenere la risoluzione HDR, la porta Mini DisplayPort deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b. |
|------|--|

Ambientale

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0 to 45 (32°F to 113°F) |
| Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Umidità | Da 10% a 85 % RH (senza condensa) |

Caratteristiche
fisiche

| | |
|--------------------|-----------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Plastica |
| Lunghezza prodotto | 1.7 in [4.2 cm] |
| Larghezza prodotto | 2.4 in [6 cm] |
| Altezza prodotto | 0.6 in [1.4 cm] |
| Peso prodotto | 1.2 oz [34 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 7.0 in [17.8 cm] |
| Package Width | 3.1 in [8.0 cm] |
| Package Height | 0.9 in [2.2 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 1.9 oz [54.0 g] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|--|
| Incluso nella confezione | 1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA |
|-----------------------------|--|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.