

15cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Productcode: LSATARND6



De ronde, vergrendelbare LSATARND6 SATA-kabel is een hoogwaardige kabel van 6Gbit/s. Het ronde ontwerp zorgt voor een betere luchtstroom in de behuizing van de computer of server, doordat de kabel minder weerstand biedt als er lucht langs stroomt. Dit zorgt dan weer voor een optimale koeling en daarmee voor betere systeemprestaties. Deze duurzame kabel is ook voorzien van vergrendelbare connectoren, die de aansluiting op een (tevens vergrendelbare) SATA-poort vastzetten en voorkomen dat de verbinding per ongeluk verbreekt. Dit zorgt voor een nauwsluitende, solide dataverbinding. Met levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van servers, SATA-opslagarrays en opslagsystemen
- Voor gebruik in computers met kleine vormfactor
- Compatibel met SATA harde schijven, CD-RW/DVD-drives en andere apparaten

Eigenschappen

- Ronde kabel met rechte vergrendelbare aansluitingen

- Ondersteunt snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s bij gebruik met SATA III-schijven
- Voldoet aan de SATA-specificaties van 6 Gbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Connector(en)

Connector A	1 - SATA (7-polig, data)
Connector B	1 - SATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Vergrendelbaar
Draaddikte	30 AWG
Kabellengte	6.0 in [152.4 mm]
Lengte product	6.0 in [15.2 cm]
Breedte product	0.4 in [1.0 cm]
Hoogte product	0.2 in [0.5 cm]
Gewicht product	0.2 oz [5.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [9.0 mm]

	Verzendgewicht (verpakt)	0.4 oz [10.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 15cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel
Garantiebepalinge n	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.