

Câble Mini DisplayPort vers VGA 1,8 m - M/M

N° de produit: MDP2VGAMM6



Le câble Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM6 de 1,8 mètre constitue une liaison Mini DisplayPort vers VGA économique qui vous permet de connecter un écran VGA à un PC ou Mac® doté d'une sortie Mini DisplayPort, ce qui vous évite la mise à niveau de l'écran pour garantir sa compatibilité. Cet adaptateur est l'accessoire idéal pour tous vos appareils Microsoft® Surface™ Pro ou MacBook® compatibles Mini DP.

Ce câble Mini DisplayPort/VGA tout-en-un et d'utilisation facile n'a pas besoin de convertisseur, d'adaptateur, ni de pilote ou de logiciel d'installation.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S compatible DisplayPort sur Thunderbolt™.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de conserver votre écran VGA existant grâce aux câbles convertisseurs vidéo Mini DisplayPort vers VGA.
- Permet d'utiliser un écran VGA sur un ordinateur MacBook® ou iMac® avec DisplayPort, par le biais de la sortie vidéo Mini DisplayPort

Spécifications techniques

- **CÂBLE MINI DISPLAYPORT VERS VGA** : le câble DisplayPort 1.2 (HBR2) de 1,8 m vers VGA permet de connecter un écran, un moniteur ou un projecteur VGA prenant en charge les résolutions 1920 x 1200 et 1080p à 60 Hz ; DPCP et HDCP 1.4 | Les transmissions EDID et DDC garantissent la compatibilité entre la source et l'écran
- **COMPATIBILITÉ D'ACCUEIL** : le convertisseur actif numérique vers analogique prend en charge la source mDP/mDP++, y compris Thunderbolt 1 et 2, MacBooks, MacBook Air et Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, les ordinateurs de bureau (AMD FirePro/NVIDIA Quadro), les ordinateurs portables, les ordinateurs Mini itx, Intel NUC et les stations d'accueil
- **CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ** : le câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA dispose d'une conception slim et flexible avec puce d'adaptateur vidéo intégrée au connecteur VGA qui réduit l'encombrement et fournit une installation ordonnée au bureau, dans les salles de conférence ou à la maison
- **AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ** : connectez un moniteur ou un projecteur VGA, ou ajoutez un second écran à votre station de travail à l'aide de ce câble adaptateur MDP vers écran VGA | prend en charge le câble de verrouillage par vis VGA pour éviter toute déconnexion accidentelle | Connecteurs plaqués or
- **EASY TO USE**: With no software or drivers required, the Mini DP to VGA converter cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like Microsoft Surface PCs or TB1/TB2 MacBooks

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non

Performance

Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p
Spécifications audio	VGA - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	2.7 oz [77.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	3.0 oz [84.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Mini DisplayPort vers VGA 1,8 m - M/M
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis