

1m 3-in-1-Ladekabel - Multi USB auf Lightning oder 30-poliges Dock oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - USB 2.0

Produkt-ID: LTADUB1MB



Haben Sie es satt, mehrere Kabel zum Laden und Synchronisieren von verschiedenen Mobilgeräten mitzuführen?

Mit diesem praktischen 3-in-1-Kabel können Sie Apple® Lightning-Geräte, 30-polige Apple-Geräte oder Android™-Mobilgeräte über einen freien USB-Anschluss am PC oder Mac-Computer laden und synchronisieren.

Dank eines Lightning- oder 30-poligen Dock-Anschlusses für iPhone®, iPod® oder iPad® als auch eines Micro USB-Anschlusses für Android-Telefon oder Tablet ist dieses Kabel für alle Anforderungen an das Laden von Mobilgeräten geeignet.

Das schwarze 3-in-1-Lade- und Synchronisierungskabel LTADUB1MB ist Apple MFi-zertifiziert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Apple iPhone, iPad oder iPod oder Android-Mobilgeräte

## Merkmale

- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
	1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig)
	1 - USB Micro-B (5-polig)
Steckverbinder B	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.7 cm]
Produktgewicht	1.3 oz [37.0 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	8.0 in [20.3 cm]
Paketbreite	4.2 in [10.6 cm]
Pakethöhe	1.7 in [4.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [70.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Lightning / 30-Pol.-Dock-Anschluss / Micro USB auf USB Combo Kabel
--------------------	--

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.