

Adaptador de Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Activo Mini DP a VGA - 1080p - mDP o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor/Proyector/Pantalla VGA - Dongle mDP 1.2 a VGA - Blanco

ID del Producto: MDP2VGAW



Este adaptador Mini DisplayPort a VGA le permite conectar su ordenador equipado con mDP a un monitor o proyector equipado con VGA. El adaptador funciona con ordenadores equipados con Mini DisplayPort, como dispositivos Macbook® o cualquier Microsoft® Surface™ Pro equipados con mDP.

El adaptador Mini DisplayPort a VGA le permite conectar su ordenador portátil/de sobremesa o tablet equipado con Mini DisplayPort a un monitor VGA. El adaptador es compatible con puertos de E/S Mini DisplayPort, así como Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2, además de permitir conectividad plug-and-play, lo cual garantiza una configuración sencilla.

El adaptador Mini DisplayPort facilita que su ordenador equipado con Mini DisplayPort sea totalmente compatible con monitores o proyectores VGA existentes en su hogar u oficina. El conector VGA incluye tuercas que se enroscan a los tornillos de cables VGA estándar, con el fin de que su cable de vídeo no se desconecte.

Su diseño de color blanco hace de este adaptador de vídeo Mini DisplayPort el accesorio ideal para su MacBook con Mini DisplayPort. Asimismo, gracias a su diseño compacto y de peso ligero se puede llevar con facilidad dentro de la bolsa de transporte de su MacBook o cualquier otra bolsa, lo cual resulta ideal en entornos de oficina BYOD (Trae tu propio dispositivo). Así como este adaptador armoniza a la perfección con su Mac, también resulta útil con cualquier ordenador equipado con Mini DisplayPort, como su ordenador portátil con sistema Windows®.

Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, le sorprenderá la calidad de las imágenes que ofrece este adaptador, incluso cuando está conectado a un monitor, proyector o televisor VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de vídeo integrada en su conector Mini DisplayPort, para mostrar cada detalle en una impresionante alta definición.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones
- Permite utilizar un monitor VGA existente con su nuevo dispositivo Mini-DisplayPort
- Ideal para usar su monitor VGA como pantalla secundaria

Características

- **ADAPTADOR DE PANTALLA MINI A VGA:** El adaptador de vídeo Mini DP 1.2 (HBR2) conecta una pantalla o proyector VGA que soporta 1920x1200 y 1080p a 60Hz; el paso de EDID y DDC asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla | Blanco
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Es compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles, mini itx, Intel NUC y docks
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando este dongle adaptador de mDP a VGA. Su diseño compacto lo hace ideal para viajar a la oficina o a casa | Cable de 13cm
- **BLOQUEO DE TORNILLO VGA:** El adaptador admite cables VGA de bloqueo de tornillo para evitar que el cable se suelte o se desconecte accidentalmente de las pantallas y proyectores VGA | Probado con cables VGA de hasta 7,6 metros
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software ni controladores, el convertidor de Mini DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBooks con TB1/TB2

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
Estándares Industriales	DisplayPort 1.1a

Rendimiento

Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,340,629 horas

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40~85%

Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.7 in [120 mm]
Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.0 oz [28.5 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Ancho de la Caja	4.3 in [10.8 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [42.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort® a VGA
---------------------	---------------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.