

## Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

ID prodotto: MDP2VGAW



Questo adattatore Mini DisplayPort a VGA consente di collegare il computer mDP a un proiettore o monitor VGA. L'adattatore funziona con i computer con funzionalità Mini DisplayPort come i dispositivi Macbook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

L'adattatore mDP a VGA consente di collegare il proprio tablet, computer desktop o laptop Mini DisplayPort a un display VGA. L'adattatore è compatibile sia con le porte mDP, sia con le porte I/O Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2, e supporta la connettività plug-and-play per una configurazione senza pensieri.

L'adattatore Mini DisplayPort rende il computer mDP perfettamente compatibile con i proiettori o monitor VGA esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del connettore VGA sono compatibili con le viti dei cavi VGA standard.

Grazie al suo design all-white, questo adattatore video Mini DisplayPort è l'accessorio di viaggio perfetto per i MacBook con tecnologia mDP. Compatto e leggero, si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del MacBook ed è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. Oltre ad abbinarsi perfettamente ai computer Mac, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer Mini DisplayPort, ad esempio un computer laptop Windows®.

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione mDP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Ideale per i display in luoghi d'intrattenimento digitale, uffici domestici, sale conferenze e fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor VGA esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor VGA come display secondario

## Caratteristiche

- **ADATTATORE MINI DISPLAYPORT A VGA:** l'adattatore video Mini DP 1.2 (HBR2) consente di collegare un display o un proiettore VGA con risoluzioni 1920x1200 e 1080p a 60 Hz; il pass-through EDID e DDC garantisce la compatibilità tra sorgente e display | Bianco
- **COMPATIBILITÀ HOST:** il convertitore digitale ad analogico attivo supporta sorgenti mDP/mDP++ come MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVIDIA Quadro), laptop, computer mini-ITX, Intel NUC e dock
- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** il dongle adattatore mDP a VGA consente di collegare un monitor o un proiettore VGA o di aggiungere un secondo display a una workstation; grazie al design compatto è l'ideale per gli spostamenti tra casa e ufficio - Cavo da 13 cm
- **CONNETTORE VGA CON FERMO A VITE:** l'adattatore display mini DisplayPort a VGA supporta un cavo VGA con fermo a vite per evitare che si allenti o si scolleghi accidentalmente dai display e dai proiettori VGA | Testato con cavi VGA fino a 7,6 m
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il convertitore mini DP a VGA (M/F) funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; compatibile con i dispositivi mini DP come i PC Microsoft Surface o i MacBook TB1/TB2

---

### Hardware

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Norme di garanzia         | 3 Years                |
| Active or Passive Adapter | Attivo                 |
| Ingresso AV               | Mini DisplayPort - 1.2 |
| Uscita AV                 | VGA                    |
| Audio                     | No                     |

|                         |                              |   |
|-------------------------|------------------------------|---|
|                         | Standard del settore         | DisplayPort 1.1a                        |
| <hr/>                   |                              |   |
| Prestazioni             |                              |   |
|                         | Specifiche audio             | VGA - No Audio Support                  |
|                         | MTBF                         | 1,340,629 ore                           |
| <hr/>                   |                              |   |
| Connettore/i            |                              |   |
|                         | Connettore A                 | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin)           |
|                         | Connettore B                 | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |
| <hr/>                   |                              |   |
| Ambientale              |                              |   |
|                         | Temperatura d'esercizio      | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)             |
|                         | Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)           |
|                         | Umidità                      | 40~85% RH                               |
| <hr/>                   |                              |   |
| Caratteristiche fisiche |                              |   |
|                         | Colore                       | Bianco                                  |
|                         | Tipo enclosure               | Plastica                                |
|                         | Lunghezza del cavo           | 4.7 in [120 mm]                         |
|                         | Lunghezza prodotto           | 7.1 in [18 cm]                          |
|                         | Larghezza prodotto           | 1.8 in [4.5 cm]                         |
|                         | Altezza prodotto             | 0.6 in [1.5 cm]                         |
|                         | Peso prodotto                | 1.0 oz [28.5 g]                         |
| <hr/>                   |                              |   |
| Informazioni confezione |                              |   |
|                         | Quantità confezione          | 1                                       |
|                         | Lunghezza Confezione         | 7.8 in [19.7 cm]                        |
|                         | Package Width                | 4.3 in [10.8 cm]                        |
|                         | Package Height               | 0.7 in [1.9 cm]                         |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Peso spedizione<br>(confezione) | 1.5 oz [42.0 g] |
|---------------------------------|-----------------|

---

Contenuto della  
confezione

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Adattatore Mini DisplayPort® a VGA |
|-----------------------------|--|

---

Informazioni sulla  
garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 3 Anni |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.