

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

ID prodotto: MDP2VGAW



Questo adattatore Mini DisplayPort a VGA consente di collegare il computer mDP a un proiettore o monitor VGA. L'adattatore funziona con i computer con funzionalità Mini DisplayPort come i dispositivi Macbook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

L'adattatore mDP a VGA consente di collegare il proprio tablet, computer desktop o laptop Mini DisplayPort a un display VGA. L'adattatore è compatibile sia con le porte mDP, sia con le porte I/O Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2, e supporta la connettività plug-and-play per una configurazione senza pensieri.

L'adattatore Mini DisplayPort rende il computer mDP perfettamente compatibile con i proiettori o monitor VGA esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del connettore VGA sono compatibili con le viti dei cavi VGA standard.

Grazie al suo design all-white, questo adattatore video Mini DisplayPort è l'accessorio di viaggio perfetto per i MacBook con tecnologia mDP. Compatto e leggero, si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del MacBook ed è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. Oltre ad abbinarsi perfettamente ai computer Mac, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer Mini DisplayPort, ad esempio un computer laptop Windows®.

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione mDP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il prodotto MDP2VGAW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per i display in luoghi d'intrattenimento digitale, uffici domestici, sale conferenze e fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor VGA esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor VGA come display secondario

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni per PC fino a 1920 x 1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080 p
- Adattatore di facile utilizzo, non richiede software
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
Standard del settore	DisplayPort 1.1a

Prestazioni

Specifiche audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,340,629 ore

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
-------------	-----------------------------



d'esercizio	
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	4.7 in [12 cm]
Lunghezza prodotto	7.1 in [18 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [45 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	1.0 oz [28.5 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore Mini DisplayPort® a VGA
--------------------------	------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

