Mini DisplayPort 1.2 – VGA 変換アダプター／1920x1200（1080p）／アクティブ／Thunderbolt 1 & 2／ホワイト／Mac & PC／mDP モニター 変換コネクター／ミニ ディスプレイポート コンバーター

製品ID: MDP2VGAW

Mini DisplayPort – VGA変換アダプタ。Mini DisplayPort（mDP）搭載コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに接続します。Macbook®、Microsoft® Surface™ ProなどのmDP対応の端末で便利に使える製品です。

このmDP – VGAアダプタは、Mini DisplayPort搭載ノートパソコン／デスクトップPC／タブレットをVGAディスプレイに接続します。mDPポートに加え、Thunderbolt 1とThunderbolt 2のI/Oポートをサポートしており、プラグアンドプレイ接続サポートでセットアップが簡単です。

このMini DisplayPortアダプタは、家庭やオフィスのmDP対応コンピュータと既存のVGAモニタ／プロジェクタに完全な互換性を提供します。VGAコネクタには標準VGAケーブルのネジに適合するナットがついており、ビデオケーブルの脱落を防ぎます。

ホワイトのMini DisplayPortアダプタは、mDP対応MacBookとの相性の良いデザインになっています。持ち運びしやすい小型軽量設計でノートパソコンやキャリーケースに軽く収まり、オフィスのBYOD（私物デバイス持ち込み）用途にも便利です。

このアダプタは、最大1920x1200または1080pのビデオ解像度に対応しており、旧型のVGAモニタ、プロジェクタ、テレビに接続する場合でも優れた画質を保持します。mDP接続機能に内蔵されたビデオ機能を活かし、細部まで緻密なHD画質を再現します。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適

・既存のVGAモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用

・VGAモニタを外付けディスプレイとして使用

製品の特長

・mDP – VGAアダプタ：Mini DisplayPort 1.2（HBR2）対応のビデオアダプタでVGAディスプレイ接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーに対応 | ホワイト

・ホスト互換性：DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC（AMD FirePro/NVidia Quadro搭載）、Mini-ITXコンピュータ、Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応

・効率アップ：VGAモニタやプロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort – VGAディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計 | 13cmケーブル

・VGAネジロック：VGAディスプレイやプロジェクタからのケーブル脱落や緩みを防ぐネジ付きのVGAコネクタを使用 | 7.6mまでのVGAケーブルでテスト済み

・簡単導入：ソフトウエア／ドライバ不要のmDP – VGA変換ケーブル（オス-メス）。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどで使用可能

ハードウェア		
	保証に関する方針	3 Years
	アクティブ または パッシブ	アクティブ
	AV入力	Mini DisplayPort 1.2
	AV出力	VGA
	オーディオ	なし
	業界標準	DisplayPort 1.1a
性能		
	オーディオ仕様	VGA: オーディオには未対応
	MTBF	1,340,629時間
コネクタ		
	コネクタA	1 – Mini-DisplayPort [20ピン]
	コネクタB	1 – VGA（高密度D-Sub）[15ピン]
環境条件		
	動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	40～85%相対湿度
物理的特徴		
	色	ホワイト

	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	120 mm [4.7 in]
	製品縦	18 cm [7.1 in]
	製品横	4.5 cm [1.8 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	28.5 g [1.0 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	22 cm [8.7 in]
	パッケージ横	20 cm [7.9 in]
	パッケージ高さ	15 mm [0.6 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	42 g [1.5 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - Mini DisplayPort® - VGAアダプタ

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。