

## Adaptateur Mini DisplayPort 3 en 1 - 1080p - Hub Adaptateur Répartiteur Mini DP vers HDMI/VGA/DVI pour votre Écran PC - Compatible Thunderbolt

N° de produit: MDP2VGDVHD



Cet adaptateur de voyage vous permet de connecter votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ compatible Mini DP à n'importe quel écran VGA ou HDMI®.

S'appuyant sur des tests rigoureux pour garantir la compatibilité, l'adaptateur Mini DisplayPort 3-en-1 est l'accessoire idéal pour tous vos appareils Microsoft® Surface™ Pro équipés Mini DP.

Pourquoi transporter plusieurs adaptateurs lorsqu'un seul suffirait ? Plus besoin de garder trois adaptateurs différents à portée de main ! L'adaptateur de voyage Mini DP a des sorties VGA, DVI et HDMI, ce qui vous permet de connecter la sortie Mini DP de votre ordinateur portable à tout écran moderne de salle de conférence ou de classe. Une solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

De plus, le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p. Vous pouvez donc convertir une source vidéo Mini DisplayPort en HDMI, VGA ou DVI sans compromettre la qualité vidéo.

L'adaptateur de voyage audio-vidéo maximise la portabilité grâce à sa conception compacte et légère. Sa conception pratique rend cet adaptateur aussi transportable que votre ordinateur portable. Il peut être facilement rangé dans votre sacoche ou votre étui de transport et évite de devoir emporter plus d'un adaptateur. Avec cet adaptateur, vous pouvez virtuellement vous rendre dans n'importe quelle salle de conférence et faire une excellente première impression par votre préparation. Vous n'aurez pas à vous sentir gêné de devoir fouiller dans votre sac à la recherche de la bonne connectique.

Ce convertisseur 3 en 1 est compatible avec le port Intel Thunderbolt de votre ordinateur et peut être facilement installé sans logiciel ni pilote.

### Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez
- Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook AVEC à un écran HDMI, DVI ou VGA au travail
- Connectez un écran DVI, VGA ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l'utiliser comme moniteur secondaire

## Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR D'AFFICHAGE 3 EN 1** : Connectez une source mDP à pratiquement n'importe quel écran à l'aide d'un seul adaptateur; Prend en charge les formats mDP vers HDMI, DVI ou VGA; Son surround 7.1 canaux via HDMI pour des configurations AV haute fidélité
- **RÉSOLUTIONS VIDÉO** : Cet adaptateur vidéo de voyage prend en charge jusqu'à 4K à 30 Hz via la sortie HDMI et jusqu'à 1920x1200/1080p via les sorties DVI et VGA; Conçu pour des déploiements polyvalents dans les environnements d'affichage modernes et hérités
- **PLUG-AND-PLAY** : Adaptateur indépendant du système d'exploitation, ne nécessite aucun pilote ni logiciel, idéal pour des déploiements rapides sur les systèmes Windows, macOS et Linux sans surcoût IT
- **CONCEPTION PRATIQUE POUR LES DÉPLACEMENTS** : Cet adaptateur A/V, il se glisse facilement dans un sacochette de PC; Il est idéal pour les installations mobiles, les postes de travail fixes et les professionnels de l'informatique en déplacement
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : Conception unidirectionnelle (convertit uniquement une source Mini-DisplayPort vers un moniteur HDMI/DVI/VGA); Ports HDMI/DVI passifs; Port VGA actif; Longueur du câble : 15 cm; Couleur : noir

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4

	VGA
Prise en charge audio	Oui
<hr/>	
Performance	
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Résolutions analogiques max.	1920x1200/1080p
Résolutions numériques max.	1920x1200/1080p
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la destination vidéo)
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	VGA - No Audio Support
<hr/>	
Connecteur(s)	
Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - DVI-D (25 broches)
<hr/>	
Notes spéciales / Configuration	
Remarque	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. Si plusieurs connexions sont effectuées, seule une des sorties fonctionnera.
	Le port HDMI est un port passif.
	Le port DVI-D est un port passif.
	Le port VGA est un port actif.
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 10~85 %

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	5.9 in [150 mm]
Longueur du produit	10.6 in [27.0 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.0 oz [57.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	2.3 oz [66.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI/VGA/DVI 1 - Guide d'installation
-----------------------	---

---

Informations de  
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

