

1m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker - Weiß

Produkt-ID: MDPMM1MW



Das 1 m lange weiße Mini-DisplayPort™ 1.2-Kabel MDPMM1MW hat 2 Mini-DP-Anschlüsse (Stecker) und ist eine zuverlässige Lösung zum Anschließen von jeglichen Mini-DisplayPort-fähigen Laptops (einschließlich Mac®-Produkte) an einen mit einem Mini-DisplayPort-ausgestatteten Monitor.

Das mDP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDPMM1MW mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Anschließen von Mini-DisplayPort-Produkten an ein Mini-DisplayPort-kompatibles Display

Merkmale

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K

- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Bandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Farbe: Weiß

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
-------------------------	------------------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	Mini-DisplayPort (20-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Drahtstärke	32 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100 cm]
Produktgewicht	1.5 oz [43 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	7.9 in [20 cm]
Package Width	8.7 in [22 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.5 oz [43 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 m weißes Mini-DisplayPort 1.2-Kabel - Stecker/Stecker
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

