

Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 2m M/M - Bianco

ID prodotto: MDPMM2MW



Il cavo Mini DisplayPort™ 1.2 MDPMM2MW da 2 m (bianco) presenta 2 connettori Mini DisplayPort (maschi) e offre una soluzione affidabile per la connessione da un laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la famiglia di prodotti Mac®) a un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo mDP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDPMM2MW è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DisplayPort possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con Mini DP.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di prodotti Mini DisplayPort a un display compatibile con Mini DisplayPort

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k

- Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
- Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
- Colore: bianco
- Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
- Connettori placcati in oro

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	Mini-DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Diametro filo	32 AWG
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
Peso prodotto	2.2 oz [61 g]



Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [70 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo Mini DisplayPort 1.2 bianco 2 m - M/M
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

