

USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m

Productcode: LTCUB1MGR



Met deze comfortabele USB multilaadkabel kunt u uw met Apple Lightning uitgevoerde apparaten, of uw Android® mobiele apparaten, opladen en synchroniseren, via een USB-poort op uw laptop.

Met zowel een Lightning-connector voor uw iPhone of iPad, een USB-C™ connector voor uw nieuwere telefoon of tablet en een Micro USB-connector voor uw oudere mobiele apparaten, is dit de ideale kabel voor het opladen van al uw mobiele apparaten.

Met deze 3-in-1 laadkabel hoeft u niet meer meerdere kabels voor al uw mobiele apparaten mee te nemen.

U kunt de kabel ook gebruiken voor het opladen van uw apparaten vanaf een USB wandlader, autolader of power bank - perfect voor onderweg, met eenvoudige, nette aansluitingen.

Omdat u beschikt over meerdere aansluitingen, is deze USB laadkabel perfect om in uw auto of bij uw bureau te bewaren. Laat de kabel in uw autolader of in uw werkcomputer zitten zodat u uw apparaten altijd opgeladen houdt en u altijd direct aan de slag kunt.

Deze LTCUB1MGR USB laadkabel voldoet aan Apple MFi-standaards.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw Apple Lightning, USB-C of Micro-USB mobiele digitale apparaten op

Eigenschappen

- **3-IN-1 OPLAADKABEL:** Vereenvoudig USB opladen met deze unieke kabel die compatibel is met verschillende USB-C, Micro-USB en Apple apparaten; Opm: de kabel kan maar op één apparaat tegelijk worden aangesloten
- **VERMIJD KNIKKEN EN WARBOEL:** De gevlochten nylon mantel van deze USB multi-oplaadkabel zorgt voor minder knikken en knopen dan een niet-gevlochten kabel; Het is een uitstekende vervanging voor al je oplaadkabels
- **APPLE MFI GECERTIFICEERD:** Apple MFi gecertificeerde kabel voor gegarandeerde compatibiliteit en consistente power output naar iPhone en iPad apparaten met Lightning poorten
- **TOEPASSINGEN:** 3-in-1 oplaadkabel vermindert warboel en is ideaal voor onderweg opladen; Compatibel met USB-muurladers/docks/hubs/power banks; Ondersteunt 480 Mbps file transfer voor het synchroniseren van mobiele apparaten
- **SPECS:** Zilver; 1 meter; USB-A naar Micro-USB/USB-C/Lightning; Apple MFi Gecertificeerd; Tot 15W 3A; USB 480Mbps (USB 2.0); Mantel met Gevlochten Al-Mylar Afscherming; Vernikkelde Connectors; Kabel B.D.: 3,9mm

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	Gevlochten
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - Apple Lightning-connector (8-polig)
	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	1 - USB Micro-B (5-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Stijl connector	Recht
Draaddikte	22/28 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
Gewicht product	1.3 oz [38.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.9 in [20.1 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [80.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Lightning / USB-C / Micro-B naar USB-A kabel
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.