

1 m USB-multiladdningskabel - USB till Micro-USB eller USB-C eller Lightning för iPhone/ iPad/iPod/Android - Apple MFi-certifierad - 3 i 1 USB-laddare - Vävd

Produkt ID: LTCUB1MGR



Denna USB multi-laddningskabel är en enkabellösning för att enkelt ladda och synkronisera dina Apple Lightning eller Android-enheter.

Ha denna USB till Micro-USB, USB-C eller Lightning-kabel till hands för alla dina laddningsbehov istället för att bära omkring en massa olika kablar. 3-i-1-kabel för att enkelt byta mellan olika enhetsmodeller och plattformar. Adaptern kan bara anslutas till en enhet i taget.

Strömför dina enheter från en USB-väggsladdare, billaddare eller powerbank. Den långa kabeln ger större flexibilitet så att du kan nås din enhet utan besvär även när den är ansluten till en laddare.

Tack vare höljet av flätad nylon trasslar sig den här hållbara laddningskabeln inte lika lätt som vanliga kablar. Den är en utmärkt ersättning för dina andra laddningskablar.

Ladda eller synkronisera en USB-C-eller Lightning-enhet genom att bara ansluta enhetens kontakt till Micro-USB-öppningen och plugga in enheten. Ladda eller synkronisera en Micro-USB-enhet genom att stoppa in kabelns mittkontakt i mobilenheten.

Det går bara att ladda en enhet i taget med kabeln.

LTCUB1MGR är Apple MFi-certifierad.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synka dina mobila digitala Apple Lightning-, USB-C- eller Micro USB-enheter

Funktioner

- **3-I-1 LADDNINGSKABEL:** Förenkla USB-laddning med den här kabeln som är kompatibel med olika USB-C-, Micro-USB- och Apple-enheter. Obs! Den här kabeln kan bara ladda en enhet åt gången
- **SLIPP KABELTRASSEL:** Denna USB-multiladdningskabel har ett flätat nylonhölje som gör att den inte veckas eller trasslar till sig lika lätt som en kabel utan flätning. Den passar utmärkt istället för alla dina vanliga laddningskablar
- **APPLE MFI-CERTIFIERAD:** Apple MFi-certifierad kabel för garanterad kompatibilitet och jämn strömutgång till iPhone- och iPad-enheter med Lightning-portar
- **ANVÄNDNING:** 3-i-1-laddningssladd är perfekt för resor och laddning på språng. Kompatibel med USB-vägggladdare/dockor/hubbar/power banks. Stödjer filöverföring på 480 Mbps för synkronisering av bärbara enheter
- **SPECIFIKATIONER:** Silver. 1 meter. USB-A till Micro-USB/USB-C/Lightning. Apple MFi-certifierad. Upp till 15 W 3 A. USB 480 Mbps (USB 2.0). Flätad mantel med al-mylar-skärmning. Förnicklade kontakter. Kabelns ytterdiameter: 3,9 mm

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	Flätad
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts)
	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Utseende

Färg	Silver
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	22/28 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.7 cm]
Produktvikt	1.3 oz [38.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.9 in [20.1 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.8 oz [80.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Lightning eller USB-C eller Micro-B till USB-A-kabel
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.