

2 m USB multi oplaadkabel - Lightning, USB-C, Micro-USB

Productcode: LTCUB2MGR



Deze USB meervoudige oplaadkabel is een enkelvoudige kabeloplossing waarmee u uw Apple Lightning of Android apparaten eenvoudig kunt opladen en synchroniseren.

Houd deze USB naar Micro-USB, USB-C of Lightning kabel bij de hand voor al uw oplaadbare apparaten, in plaats van meerdere kabels te moeten gebruiken. Met de 3-in-1 kabel kunt u gemakkelijk tussen diverse modellen en platformen wisselen. Deze kabel laat u echter verbinding maken met slechts één apparaat tegelijkertijd.

Laad uw apparaten vanaf een USB wandlader, autolader of power bank. De langere kabel heeft een groter bereik, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparaat zelfs wanneer deze op een lader is aangesloten.

De mantel van gevlochten nylon zorgt ervoor dat deze duurzame laadkabel niet zo gemakkelijk knikt of in de war raakt als niet-gevlochten kabels. Het is een geweldige vervanging voor al uw laadkabels.

Voor het opladen of synchroniseren van een mobiel USB-C of Lightning apparaat, bevestigt u gewoon de bijbehorende connector aan de Micro-USB connector en steekt deze dan in uw apparaat. Voor het opladen of synchroniseren van een Micro-USB apparaat, hoeft u alleen de middelste connector van de kabel in uw mobiele apparaat te steken.

De kabel zal tegelijkertijd slechts één apparaat opladen of synchroniseren.

LTCUB2MGR is Apple MFi gecertificeerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw Apple Lightning, USB-C of Micro-USB mobiele digitale apparaten op

Eigenschappen

- Gebruik één kabel voor 3-in-1 oplaadmogelijkheden
- Vermijd knikken en kabelwarboel met de gevlochten nylon mantel van de kabel
- Laad of synchroniseer tegelijkertijd één Micro-USB, USB-C of Lightning apparaat
- Laad/synchroniseer een USB-C of Lightning apparaat door de gewenste connector aan de Micro-USB connector te klikken
- Laad een Micro-USB apparaat op met de middelste connector

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	Gevlochten
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - Apple Lightning-connector (8-polig)
	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	1 - USB Micro-B (5-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Stijl connector	Recht
Draaddikte	22/28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.2 in [5.0 mm]
Gewicht product	2.6 oz [75.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [126.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Lightning / USB-C / Micro-B naar USB-A kabel
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.