

Mini HDMI naar VGA Adapter Converter voor Digitale Camera Foto / Video - 1920x1080

Productcode: MNHD2VGAE2



De MNHD2VGAE2 HDMI® mini naar VGA adapter/converter zet een HDMI® mini-videosignaal van uw digitale camera of tablet actief om voor gebruik op een VGA-projector of -beeldscherm. De adapter ondersteunt de volle 1080p-resolutie, waardoor het een goede keuze is voor toepassingen die HD-weergave vereisen.

De HDMI mini naar VGA adapter is compact uitgevoerd en er is geen externe voeding voor nodig, wat het tot een compacte en draagbare oplossing maakt die gemakkelijk als accessoire is mee te nemen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van apparaten met HDMI mini-aansluiting zoals uw digitale camera of tablet op een VGA-projector of -beeldscherm

Eigenschappen

- Geen externe voedingsadapter nodig
- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1080 (1080p)

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini HDMI
Poorten	1
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Industriestandaarden	High Speed HDMI®

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1080
Maximale digitale resoluties	1920x1080
Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
MTBF	1,754,784 uren

Connector(en)

Connector A	1 - Mini HDMI (19-polig)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% tot 85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	7.9 in [200 mm]
Lengte product	8.0 in [20.3 cm]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	1.2 oz [32.7 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [33.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Mini HDMI® naar VGA Adapter Converter
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.