

Steckdosenmodul für Konferenztisch-Konnektivitätsbox

Produkt-ID: MOD4POWERTU



Versorgen Sie Ihre Geräte jederzeit mit Strom und laden Sie sie auf. Installieren Sie das Steckdosenmodul in oder unter einem Tisch, einem Arbeitsplatz, einem Schreibtisch oder einem Rednerpult, damit Ihre Geräte stets aufgeladen sind. Dieser Power-Hub für Konferenztische ermöglicht Ihnen bequemen Zugriff auf eine AC-Steckdose und zwei USB-Ladeports in Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum.

In modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets verbunden bleiben. Bei Meetings, Vorlesungen und Konferenzen benötigen Sie möglicherweise Zugriff auf die Stromversorgung, wenn Ihr Akku fast leer ist oder ein Meeting lange dauert.

Dieser Tisch-Power-Hub bietet mehrere Steckdosen für Konferenztische und erleichtert die Stromversorgung eines Laptops über die Steckdose sowie das Aufladen von Telefonen und Tablets über die USB-Anschlüsse mit 2,4 A.

Die Architekturkonnektivität gewinnt bei der Gestaltung eines Sitzungssaals oder Gruppenraums immer mehr an Bedeutung. Mit den Konnektivitätsmodulen von StarTech.com können Sie:

- die Stromversorgung und den Ladevorgang an die spezifischen Anforderungen Ihres Raumes anpassen.
- die Module an leicht zugänglichen Orten installieren

Sie können dieses Stromversorgungsmodul als eigenständige Lösung mithilfe der mitgelieferten Tischmontagehalterung installieren. Sie können es auch als Zubehör in einer Konferenzraum-Konnektivitätsbox mit Einzelmodul single-module (BEZ4MOD) oder Dual-Modul oder Dual-Modul (BOX4MODULE) von StarTech.com (jeweils separat erhältlich) installieren. Die Tischboxen bieten eine elegante, vielseitige Anschlusslösung, die Kabelsalat verhindert und an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.

Das Modell MOD4POWEREU wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Stellt zusätzliche Strom- und Ladeanschlüsse bereit
- Ideal für Konferenzräume, Klassenzimmer und Gruppenräume

Merkmale

- Fügen Sie Ihrem Sitzungssaal oder Ihren Gruppenräumen Strom- und Ladefunktionen hinzu.
- Laden Sie Ihren Laptop und Ihre mobilen Geräte über eine Steckdose und zwei USB-Ladeanschlüsse auf.
- Verwenden Sie es als eigenständige Lösung oder kombinieren Sie es mit einer StarTech.com Anschlussbox mit einem oder zwei Modulen.
- Installieren Sie sie unter einem Tisch, in einem Tisch, in einem Rednerpult oder an einem Arbeitsplatz.
- Das zuverlässige und langlebige Stromversorgungsmodul verfügt über ein Metallgehäuse und ETL-zertifizierte Wechselstromausgänge.

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckdosenkompatibilität 1

Leistung

Allgemeine Spezifikationen Anzahl der USB-Anschlüsse: 2

Nominale Eingangsspannung 110V - 240V

Nominale Ausgangsspannung 110V - 240V

Max. 240V



Ausgangsspannung

Steckverbinder

Eingangssteckverbinder CEE 7/7 Strom (europäisch)

Ausgangssteckverbinder IEC 60320 C13 Strom

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Anzeiger

LED-Anzeiger

Strom

Strom

Mit Stromadapter EU Power Cord

Eingangsspannung 110V-240V AC

Eingangsstrom 10 A

Ausgangsspannung 5 DC

Ausgangsstrom 10 A

Umwelt

Betriebstemperatur 0 to 40 (32°F to 104°F)

Lagertemperatur -27 to 40 (-16.6°F to 104°F)

Feuchtigkeit 8 % bis 90 %

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Aluminium und Stahl

Produktlänge 4.2 in [10.6 cm]

Produktbreite 2.9 in [73.0 mm]

Produkthöhe 2.4 in [61.0 mm]

Produktgewicht 16.8 oz [476.0 g]

Verpackungsinform



ationen

Package Length	9.9 in [25.2 cm]
Package Width	4.0 in [10.2 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Stromversorgungsmodul
	Slotblech
	Stromkabel (EU)
	Schrauben der Montagehalterung (M5 x 20 mm)
	Modulschrauben (Nr. 6-32 x 3/16 Zoll)
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

