

Módulo de Salida de Alimentación para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas - Módulo para Mesa de Conferencias

ID del Producto: MOD4POWEREU



Suministre alimentación y carga donde se necesite. Instale el módulo de toma de alimentación en o debajo de una mesa, banco de trabajo, escritorio o podio, a fin de mantener sus dispositivos cargados. Este concentrador de alimentación para mesas de conferencias facilita el práctico acceso a una toma de CA y dos puertos de carga USB en una sala de juntas, aula de clases o espacio de reuniones.

Los entornos modernos de oficinas necesitan tecnología de apoyo más que nunca, para mantener ordenadores portátiles, smartphones y tablets conectados. Durante las reuniones, conferencias y charlas, es posible que necesite acceder a un punto de alimentación cuando se esté quedando sin batería o si la reunión se alarga.

Ofrece varias tomas de alimentación en la mesa de conferencias, lo cual facilita la alimentación de un ordenador portátil, mediante la toma de CA, así como la carga de smartphones y tablets mediante los puertos USB de 2,4A.

La conectividad arquitectónica se está convirtiendo rápidamente en tendencia para salas de juntas y espacios concurridos. Los módulos de alimentación de StarTech.com le permiten:

- Ajustar de forma personalizada la alimentación y la carga, según sus requisitos específicos de espacio
- La instalación en entornos de fácil acceso

Puede instalar este módulo de alimentación como solución autónoma, mediante el soporte de montaje para mesa incluido. O puede instalarlo como accesorio de una caja de conectividad para mesa de sala de conferencias o de StarTech.com. Las cajas para mesa constituyen una elegante solución multipropósito de conectividad que reducen el desorden y se pueden adaptar a sus requisitos.

El modelo MOD4POWEREU está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte

técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Proporcione tomas adicionales de alimentación y carga
- Ideal para salas de juntas, aulas de clase y espacios concurridos

Características

- Agregue capacidad de alimentación y carga a su sala de juntas o área de colaboración
- Mantenga su ordenador portátil y dispositivos móviles cargados, mediante una toma de alimentación y dos puertos de carga por USB
- Utilícelo como solución autónoma o en combinación con una caja de conectividad de StarTech.com, ya sea de tipo módulo sencillo o doble módulo
- Instálelo debajo de una mesa, en una mesa, en un podio o en un banco de trabajo
- Este duradero y fiable módulo de alimentación incluye una caja de metal y tomas de alimentación de CA con certificación ETL

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Compatibilidad del Tomacorriente	1

Rendimiento

Especificaciones Generales	Número de puertos USB: 2
Tensión de Entrada Nominal	110V - 240V
Tensión de Salida Nominal	110V - 240V
Tensión Máxima de Salida	240V

Conector(es)

Conector(es) de Entrada	Alimentación CEE 7/7 (Europa)
Conectores de Salida	Alimentación IEC 60320 C13 USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Indicadores

Indicadores LED	Alimentación
-----------------	--------------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	EU Power Cord
Tensión de Entrada	110V-240V AC
Corriente de Entrada	10 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	10 A

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 40 (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-27 to 40 (-16.6°F to 104°F)
Humedad	8% a 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Acero
Longitud del Producto	4.2 in [10.6 cm]
Ancho del Producto	2.9 in [73.0 mm]
Altura del Producto	2.4 in [61.0 mm]
Peso del Producto	16.8 oz [476.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	9.9 in [25.2 cm]
Ancho de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
Altura de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Módulo de alimentación
	Soporte de Montaje
	Cable de alimentación (UE)
	Soporte de montaje, tornillos (M5 x 20mm)
	Tornillos del módulo (#6-32 x 3/16")
	Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

