

## Module de prise de courant pour le boîtier de connectivité de table de conférence

N° de produit: MOD4POWEREU



Offre des capacités d'alimentation et de charge partout où vous en avez besoin. Installez le module de sorties d'alimentation dans ou sous une table, un établi, un bureau ou un pupitre pour garder vos appareils chargés. Ce hub d'alimentation pour table de conférence permet d'accéder facilement à une prise secteur et à deux ports de charge USB dans votre salle de conférence, votre salle de classe ou votre espace de réunion.

Les environnements de bureaux modernes doivent de plus en plus prendre en charge la technologie pour que les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes restent connectés. Pendant les réunions, les conférences et les séminaires, il se peut que vous ayez besoin d'un accès à l'alimentation lorsque votre batterie est faible ou que la réunion se prolonge.

Doté de plusieurs sorties d'alimentation pour table de conférence, ce hub d'alimentation de dessus de table facilite l'alimentation d'un ordinateur portable via la prise secteur et permet de charger des téléphones et des tablettes à l'aide des ports USB 2,4 A.

La connectivité architecturale s'impose de plus en plus lors de la conception d'une salle de conférence ou d'un espace de réunion. Grâce aux modules d'alimentation StarTech.com, vous pourrez :

- Personnaliser l'alimentation et la charge en fonction des besoins spécifiques de votre espace
- Procéder à une installation dans des emplacements faciles d'accès

Vous pouvez installer ce module d'alimentation en tant que solution autonome à l'aide du support de fixation sur table fourni. Vous pouvez également l'installer en tant qu'accessoire dans un boîtier de connectivité pour table de conférence à module unique (BEZ4MOD) ou à double module (BOX4MODULE) StarTech.com (vendus séparément). Les boîtiers de table offrent une solution de connectivité polyvalente et élégante qui réduit l'encombrement des câbles et peut être personnalisée en fonction de vos besoins.

Le modèle MOD4POWEREU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique

à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Offrez des sorties d'alimentation et de charge supplémentaires
- Idéal pour les salles de conférence, les salles de classe et les espaces de réunion

### Spécifications techniques

- Ajoutez des capacités de charge et d'alimentation à votre salle de conférence ou à votre espace de réunion
- Rechargez votre ordinateur portable et vos appareils mobiles avec une prise secteur et deux ports de charge USB
- Utilisez-le en tant que solution autonome ou en association avec un boîtier de connectivité StarTech.com à module unique ou double
- Optez pour une installation sous une table, dans une table, dans un pupitre ou sur un établi
- Le module d'alimentation fiable et durable est doté d'un boîtier métallique et de prises secteur certifiées ETL

---

#### Matériel

Politique de garantie 2 Years

Compatibilité avec les prises d'alimentation 1

---

#### Performance

Spécifications générales Nombre de ports USB : 2

Tension d'entrée nominale 110V - 240V

Tension de sortie nominale 110V - 240V

Tension de sortie maximale 240V



---

#### Connecteur(s)

Connecteur(s) d'entrée	Alimentation CEE 7/7 (Europe)
Connecteurs de sortie	Alimentation C13 IEC 60320 USB Type-A (4 broches) USB 2.0

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation
----------------------	--------------

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	EU Power Cord
Tension d'entrée	110V-240V AC
Courant d'entrée	10 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	10 A

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 40 (32°F to 104°F)
Température de stockage	-27 to 40 (-16.6°F to 104°F)
Humidité	8 % à 90 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et acier
Longueur du produit	4.2 in [10.6 cm]
Largeur du produit	2.9 in [73.0 mm]
Hauteur du produit	2.4 in [61.0 mm]
Poids du produit	16.8 oz [476.0 g]



---

Informations  
d'emballage

Package Length	9.9 in [25.2 cm]
Package Width	4.0 in [10.2 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Poids brut	2.4 lb [1.1 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Module d'alimentation
	Support de fixation
	Cordon d'alimentation (EU)
	Vis de support de fixation (M5 x 20 mm)
	Vis de module (6-32 x 3/16")
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

