

## Laptopslot met kabel - Push-to-Lock knop

Productcode: LTLOCKKEY



Bescherm uw laptop of ander apparaat eenvoudig tegen diefstal met dit kabelslot met sleutel. Voorzien van een handig drukvergrendelfunctie en geen combinatie vereist zorgt het stalen kabelslot voor laptops voor maximale beveiliging op kantoor of onderweg.

Bespaar elke dag tijd met de drukvergrendelknop. Slechts één keer drukken en het slot is vergrendeld. Bovendien zwenkt de kabelkoppeling 360° voor nog meer gebruiksgemak.

Vergrendel en ontgrendel de laptopkabel eenvoudig met de meegeleverde sleutels. Twee identieke sleutels worden meegeleverd, zodat u altijd een reservesleutel hebt.

Zorg dat uw laptop, tablet, dock, smartphone of ander apparaat veilig aan uw werkplek is verankerd. Dit kabelslot met sleutel heeft een slotkop van een duurzame zinklegering. Voor betrouwbare diefstalbeveiliging in vele verschillende winkel-, commerciële en institutionele omgevingen is de 2 m lange vergrendelkabel compatibel met laptops of andere apparaten die zijn uitgerust met een Kensington beveiligingsslot (K-slot), de industriestandaard.

Ideaal voor mobiel gebruik of op kantoor heeft het kabelslot voor computers een sterke stalen kabel met vinylcoating (4,4 mm diameter). Om uw apparaat in diverse werkomgevingen te beveiligen, kan de flexibele stalen kabel gemakkelijk rondom een vaste stang of voorwerp worden gedraaid.

De TAA-conforme LTLOCKKEY heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Een essentieel antidiefstalmiddel in sterk beveiligde omgevingen
- Beveilig uw laptop of ander apparaat op plaatsen zonder toezicht
- Perfect voor diefstalpreventie in winkels, kantoren en op andere plaatsen
- Bescherm uw laptop op reis of als u thuis/op afstand werkt

## Eigenschappen

- **K-SLOT LAPTOP KABELSLOT:** 2 m snijbestendige stalen beveiligingskabel (4 mm dik) met vinylcoating; slotkop diameter 17 mm; compatibel met Kensington sloten; getest tot een kracht van 120,2 kg
- **ANTIDIEFSTAL LAPTOPSLOT MET SLEUTEL:** Bescherm apparatuur met laptop kabelslot met 2 sleutels (zodat altijd een reservesleutel beschikbaar is); eenvoudige toegang op nauwe plaatsen met 360° scharniergewricht; afsluiten met drukknop
- **KRASBESCHERMING:** Slotpunt is geschikt voor vlakke aansluiting op dunne apparaten met K-slot en ligt plat op het bureau om beschadiging van het slot te voorkomen; rubberen uiteinden beschermen tegen krassen
- U hoeft zich geen combinatie meer te herinneren - inclusief twee identieke sleutels
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Met de meegeleverde klittenband kan u het kabelslot netjes wegwerken; gebruik met verankeringspunten van StarTech.com om aan elk opp. te bevestigen (LTANCHOR & LTANCHORL)

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot)

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Silver & Black
Type behuizing	Zinc Alloy
Lengte product	6.7 ft [2.0 m]
Breedte product	1.3 in [32.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [17.0 mm]
Gewicht product	4.6 oz [130.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.1 in [13.0 cm]
Package Width	0.2 in [4.0 mm]
Package Height	8.8 in [22.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.1 oz [145.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Beveiligingsslot voor laptops
	Sleuteltjes
	Klittenband
	Quick-start handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

