


## Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

ID prodotto: MSAT2SAT3



L'adattatore mSATA a SATA MSAT2SAT3 permette di collegare un'unità SATA standard a una porta mSATA disponibile.

L'adattatore migliora la capacità del sistema permettendo il collegamento di un disco rigido SATA di dimensioni maggiori (testato fino a 4 TB) a una porta mSATA. Per compatibilità e prestazioni garantite, l'adattatore è conforme alle revisioni SATA I/II/III e consente velocità di trasferimento fino a 6 Gb al secondo.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Permette di aggiungere un disco rigido SATA di dimensioni maggiori a un sistema che supporta solo mSATA
- Consente di trasformare una porta mSATA inutilizzata in una porta SATA di supporto per il collegamento di un disco rigido SATA standard

## Caratteristiche

- **MIGLIORA LA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE:** questo adattatore da mSATA a SATA consente di supportare unità SATA da 2,5 e 3,5" da una porta mSATA esistente - Aumenta lo spazio di archiviazione del sistema aggiungendo un'unità SATA di maggiore capacità al PC
- **AGGIUNGE LA CONNETTIVITÀ SATA:** il convertitore da mSATA a SATA supporta anche dispositivi SATA da 3,5 pollici, come le unità disco ottico, da una porta mSATA esistente
- **IMPOSTAZIONE SEMPLICE:** questo adattatore da mSATA a SATA include un kit di viti di montaggio e si installa direttamente sulla scheda madre - Supporta qualsiasi sistema operativo, non richiede software o driver
- **COMPATIBILITÀ:** l'adattatore mSATA supporta SATA III (6 Gbps), SATA I/II - Supporta unità SATA da 2,5/3,5" e dispositivi SATA (Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk) - Per dispositivi SATA 3,5" è necessaria un'alimentazione supplementare
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo adattatore da mSATA a SATA è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Norme di garanzia   | 2 Years            |
| Interfaccia         | Micro SATA<br>SATA |
| Numero di unità     | 1                  |
| Dimensioni unità    | 2.5in & 3.5in      |
| Tipo unità          | SATA               |
| Installazione unità | Fisso              |

---

### Prestazioni

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tipo e velocità    | SATA III (6 Gbps)  |
| RAID               | No   |
| Capacità max unità | Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM |

---

### Connettore/i

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Connettori unità | 1 - SATA (7 pin, dati) |
|------------------|------------------------|

|                            |                                     |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
|                            | Connettori host                     | 1 - mSATA (52 pin, Mini SATA)                                 |
| <hr/>                      |                                     |   |
| Software                   | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required               |
| <hr/>                      |                                     |   |
| Ambientale                 | Temperatura d'esercizio             | 5°C to 50°C (41°F to 122°F)                                   |
|                            | Temperatura di conservazione        | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)                                |
|                            | Umidità                             | In funzione dal 20% all'80%<br>Non in funzione dal 15% al 90% |
| <hr/>                      |                                     |   |
| Caratteristiche fisiche    | Colore                              | Verde   |
|                            | Lunghezza prodotto                  | 2.0 in [5.1 cm]   |
|                            | Larghezza prodotto                  | 1.2 in [3.0 cm]   |
|                            | Altezza prodotto                    | 0.3 in [0.8 cm]   |
|                            | Peso prodotto                       | 0.4 oz [10.0 g]   |
| <hr/>                      |                                     |   |
| Informazioni confezione    | Quantità confezione                 | 1   |
|                            | Lunghezza Confezione                | 5.9 in [15.0 cm]  |
|                            | Package Width                       | 5.0 in [12.6 cm]  |
|                            | Package Height                      | 0.6 in [1.4 cm]   |
|                            | Peso spedizione (confezione)        | 0.6 oz [16.0 g]   |
| <hr/>                      |                                     |   |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione            | 1 - Adattatore mSATA a SATA                                   |

1 - Kit viti

1 - Guida per l'installazione

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.