

Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

ID del Producto: MSDREADU2OTG



El adaptador Micro SD a USB/Micro USB, modelo MSDREADU2OTG, permite convertir una tarjeta Micro SD en solución externa USB de almacenamiento, que puede conectarse con cualquier PC equipado con USB o dispositivo equipado con OTG, como los smartphones y las tabletas Samsung Galaxy.

Amplíe la capacidad de almacenamiento de un smartphone o una tableta equipada con OTG (del inglés "On-The-Go", es decir, portátil), al crear un dispositivo externo de almacenamiento que también se puede conectar a un PC equipado con USB, y transfiera archivos de un dispositivo a otro, con opciones de interfaz de USB y Micro USB estándar.

Maximice su portabilidad al crear una solución compacta y externa de almacenamiento que se puede conectar a su smartphone, tableta u ordenador portátil. El adaptador OTG permite una configuración sencilla, gracias a la instalación tipo plug-and-play, además de ser compatible de forma nativa con cualquier PC equipado con USB o cualquier dispositivo móvil equipado con OTG.

El adaptador MSDREADU2OTG está respaldado por StarTech.com con una garantía de dos años y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Expanda el espacio de almacenamiento de su smartphone al permitir agregar una unidad OTG de almacenamiento
- Transfiera archivos rápidamente a su smartphone o tableta sin conectarse a un PC o una red

- Convierta una tarjeta Micro SD no utilizada en una solución USB ultra portátil de almacenamiento
- Lleve sus datos importantes en una tarjeta SD y acceda a ella desde un PC o un smartphone cuando sea necesario

Características

- Conversión de Micro SD a USB o Micro USB estándar
- Compatible con smartphones equipados con OTG u ordenadores equipados con USB
- Diseño de tamaño pequeño y peso ligero
- Instalación plug-and-play

Hardware


Política de Garantía	2 Years
Tipo de Bus	USB 2.0
Cantidad de Unidades	1
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL823

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB
Tipo de Memoria Multimedia	Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)

Conector(es)

Conectores de la Unidad	MicroSD
-------------------------	---------



Conectores del Host	USB Type-A (4 pines) USB 2.0 USB Micro B (5 pines)
---------------------	---

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 5% ~ 80%

Características Físicas

Color	Transparente
Longitud del Producto	1.6 in [40.0 mm]
Ancho del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Altura del Producto	0.2 in [5.0 mm]
Peso del Producto	0.1 oz [4.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	3.0 in [75.0 mm]
Ancho de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [22.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.0 oz [27.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Micro SD a USB / Adaptador Micro USB OTG
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.