Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

Nº de produit: MSDREADU2OTG

L'adaptateur Micro SD vers USB/Micro USB MSDREADU2OTG vous permet de transformer une carte Micro SD en une solution de stockage USB externe, qui peut être connectée à un ordinateur USB ou un appareil OTG, comme les tablettes et les smartphones Samsung Galaxy.

Augmentez les capacités de stockage de votre smartphone ou de votre tablette OTG en créant un appareil de stockage externe, que vous pouvez également brancher à votre ordinateur USB, et transférez des fichiers d'un appareil à un autre grâce aux options d'interface standard USB et Micro USB.

Maximisez la portabilité en créant une solution de stockage externe compacte, que vous pouvez connecter à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. L'adaptateur OTG propose une installation plug-and-play et bénéficie de la prise en charge native des ordinateurs USB ou des appareils mobiles OTG.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Augmentez l'espace de stockage disponible sur votre smartphone en ajoutant un lecteur de stockage OTG

• Transférez rapidement vos fichiers vers votre smartphone ou votre tablette sans connecter votre appareil à un ordinateur ou un réseau

• Transformez une carte Micro SD inutilisée en une solution de stockage USB ultra portable

• Emmenez vos données importantes avec vous sur une carte SD et accédez-y depuis votre ordinateur ou votre smartphone chaque fois que vous en avez besoin

Spécifications techniques

• Convertit les connexions Micro SD en USB standard ou Micro USB

• Compatible avec les smartphones OTG et les ordinateurs USB

• Conception compacte et légère

• Installation plug-and-play

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Type de bus	USB 2.0
	Nombre de disques	1
	Installation du disque	Fixe
	ID du chipset	Genesys Logic - GL823
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Prise en charge UASP	Non
	Capacité max. de disque	Testé avec des cartes MSD jusqu'à 64 Go
	Type de carte mémoire	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - MicroSD
	Connecteurs hôte	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - USB Micro-B (5 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Alimentation		
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Transparent
	Longueur du produit	1.6 in [40.0 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Hauteur du produit	0.2 in [0.5 cm]
	Poids du produit	0.1 oz [4.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	3.0 in [75.0 mm]
	Package Width	4.0 in [10.2 cm]

	Package Height	0.9 in [22.0 mm]
	Poids brut	1.0 oz [27.0 g]

Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Micro SD vers USB/Micro USB OTG

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis