

Adaptador USB-C a DisplayPort 1.4 Doble - Hub MST USB C Multi Monitor - Divisor Multiplicador DP Doble 5K 60Hz DP - HDR - con Cable Extra Largo Incorporado - Solamente para Windows

ID del Producto: MST14CD122DP



Este concentrador MST de USB-C a DisplayPort permite una conexión a dos monitores DisplayPort, utilizando un dispositivo anfitrión USB-C con capacidad para el modo alternativo DisplayPort (DP Alt Mode).

La tecnología de Transporte de Flujos Múltiples (MST) combina las señales de vídeo múltiples en una única señal/flujo de salida. Este concentrador MST separa el flujo de entrada único en dos señales independientes, una para cada pantalla habilitada para DisplayPort. La compatibilidad con el Alto Rango Dinámico (HDR) ofrece un mayor contraste, brillo, colores y luminosidad.

Configure las dos pantallas DP en modo extendido o en espejo. Cree una estación de trabajo de alto rendimiento añadiendo dos pantallas de 4K 60Hz. Esto permite aumentar la multitarea en su organización, lo que se traduce en un aumento de la productividad.

Los dispositivos Windows que admiten el modo DP Alt sobre USB-C cuentan con soporte nativo para MST. Este hub USB-C a DP es compatible con dispositivos Windows habilitados para Thunderbolt 3/4 y USB4 con procesadores de 11<sup>a</sup> generación (y posteriores). Se trata de una instalación "plug and play", sin necesidad de controladores ni software. El cable incorporado de 30 cm ofrece opciones para configuraciones de instalación flexibles, reduciendo la cantidad de tensión en los puertos y conectores. Además, este divisor de dos monitores se alimenta por bus, por lo que no requiere una fuente de alimentación externa.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Utilice pantallas adicionales para editar fotos, vídeos y/o contenidos digitales
- Transmite contenidos de alta resolución a varios monitores
- Refleje o amplíe un escritorio en dos monitores UHD, televisores o proyectores adicionales

## Características

- **CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR:** Maneja hasta dos pantallas 5K 60Hz desde un host USB-C DP 1.4 con DSC - Alimentado por USB - Soporta HDR y Audio de 2 Canales - HDCP 2.2 - Compatible con TB3/TB4/USB4 - No es compatible con macOS
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Aumente la productividad añadiendo dos pantallas extendidas o en espejo a un portátil con Windows - Utilice las capacidades de la GPU integrada o discreta permitiendo gráficos de alto rendimiento con un uso mínimo de la CPU
- **COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE:** Compatible con 5K a 60Hz doble en Windows con GPU discreta o procesadores Intel de 12<sup>a</sup> generación y superiores que dispongan de DP 1.4 con DSC - Consulte la tabla de resoluciones que aparece a continuación
- **CABLE EXTRA LARGO:** El cable integrado de 30cm para un mayor alcance reduce la tensión del puerto en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7 y superiores, HP Elite x2/portátiles en soportes elevadores - Ideal para uso en viajes u oficinas
- **NUESTRA VENTAJA:** Herramientas de conectividad incluidas para los profesionales informáticos y los equipos de asistencia técnica con Windows Layout Utility, que restaura las ubicaciones de las aplicaciones de Windows al volver a conectar el adaptador

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C

---

Salida A/V	DisplayPort - 1.4
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Synaptics - VMM5220
VIA/VLI - VL103	

---

**Rendimiento**

Video Revision	DisplayPort 1.4
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DisplayPort - 2 Channel Audio

---

**Conecotor(es)**

Conecotor A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conecotor B	2 - DisplayPort

---

**Software**

Compatibilidad OS	Windows 10, 11, 11 ARM
-------------------	------------------------

---

**Requisitos de Energía**

Fuente de alimentación Alimentación por bus

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)

---

**Características Físicas**

Color	Gris Espacial
Tipo de Gabinete	Plástico

---

Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
Longitud del Producto	2.4 in [6.1 cm]
Ancho del Producto	1.9 in [4.9 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	1.9 oz [55.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 oz [108.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Hub MST USB-C a 2x DisplayPort
---------------------	------------------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

