

Adaptador USB-C de 3 Puertos Multimonitor - Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos HDMI - Divisor Multiplicador DP Triple 4K 60Hz - HDR - Cable Extra Largo - Solamente para Windows

ID del Producto: MST14CD123HD



Este hub USB-C a HDMI MST permite una conexión a tres monitores HDMI, utilizando un dispositivo anfitrión USB-C con capacidad para el modo alternativo DisplayPort (DP Alt Mode).

Configure hasta tres pantallas en modo ampliado o en espejo, utilizando este adaptador de vídeo triple USB-C a HDMI. La conexión de tres pantallas independientes de 4K 60Hz crea estaciones de trabajo de pantalla extendida de alto rendimiento. Esto favorece el aumento de la multitarea en su organización, lo que se traduce en un aumento de la productividad.

La tecnología de transporte de flujos múltiples (MST) combina múltiples señales de vídeo en una sola señal/flujo. Este concentrador MST separa el flujo único en tres señales independientes, una para cada pantalla habilitada para HDMI. La compatibilidad con el Alto Rango Dinámico (HDR) ofrece un mayor contraste, brillo, colores y mayor luminosidad.

Los dispositivos de Windows que admiten el modo DP Alt sobre USB-C cuentan con soporte nativo para MST. Este concentrador USB-C a HDMI es compatible con Thunderbolt 3/4, y dispositivos Windows habilitados para USB4. Se trata de una instalación "plug and play", sin necesidad de controladores ni software. El cable acoplado de 30cm ofrece opciones para configuraciones de instalación flexibles, reduciendo la cantidad de tensión en los puertos y conectores. Además, este divisor para tres monitores se alimenta por bus, lo que significa que no se necesita alimentación externa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilice pantallas adicionales para editar fotos, vídeos y/o contenidos digitales
- Transmite contenidos de alta resolución a varios monitores
- Refleje o amplíe un escritorio en tres monitores UHD, televisores o proyectores adicionales

Características

- **CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR:** Maneja hasta tres pantallas 4K60Hz desde un host USB-C DP 1.4 con DSC - Alimentado por USB - Soporta HDR y Audio HDMI de 2 Canales - HDCP 2.2 - Compatible con TB3/TB4/USB4 - No es compatible con macOS
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Aumente la productividad añadiendo tres pantallas extendidas o en espejo a un portátil con Windows - Utilice las capacidades de la GPU integrada o discreta permitiendo gráficos de alto rendimiento con un uso mínimo de la CPU
- **COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE:** Compatible con 4K 60Hz triple en Windows con GPU discreta o procesadores Intel de 12^a generación y superiores que dispongan de DP 1.4 con DSC - Consulte la tabla de resolución que aparece a continuación
- **CABLE EXTRA LARGO:** El cable integrado de 30cm para un mayor alcance reduce la tensión del puerto en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7 y superiores, HP Elite x2/portátiles en soportes elevadores - Ideal para uso en viajes u oficinas
- **NUESTRA VENTAJA:** Herramientas de conectividad incluidas para profesionales informáticos y equipos de asistencia técnica con Windows Layout Utility, que restaura las ubicaciones de las aplicaciones de Windows al volver a conectar el adaptador

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C

Cantidad de Puertos	3
Salida A/V	HDMI - 2.0
ID del Conjunto de Chips	Synaptics VMM5310
<hr/>	
Rendimiento	
Video Revision	DisplayPort 1.4
Resoluciones Admitidas	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio
<hr/>	
Conecotor(es)	
Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	3 - HDMI
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	Windows 11 Windows 11 ARM Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Fuente de alimentación	Alimentación por bus
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 0% a 85% (sin condensación)
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Gris Espacial
Tipo de Gabinete	Plástico

Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [126.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Hub MST USB-C a 3x HDMI
---------------------	-----------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

