

Adattatore USB-C HDMI a 3 Porte - MST Hub USB C a HDMI 4K 60Hz - Convertitore da USB Type-C a Multi Monitor HDMI per Notebook - Splitter HDMI / Hub HDMI Multi-Stream Trasport - Cavo integrato da 30cm

ID prodotto: MST14CD123HD



Questo MST hub da USB-C a HDMI consente di collegare tre monitor HDMI utilizzando un dispositivo host USB C con supporto per DisplayPort Alternate mode (DP Alt Mode).

Configurate fino a tre display in modalità estesa o duplicata, utilizzando questo adattatore video da USB-C a triplo HDMI. Collegando tre display indipendenti da 4K 60Hz si creano workstation a schermo esteso ad alte prestazioni. Ciò favorisce il multi-tasking in tutta l'organizzazione con conseguente aumento della produttività.

La tecnologia Multi-Stream Transport (MST) combina più segnali video in un unico segnale/stream. Questo hub MST separa il singolo flusso in tre segnali indipendenti, uno per ogni display HDMI abilitato. Il supporto per l'High Dynamic Range (HDR) offre un aumento del contrasto, della luminosità, dei colori e della luminosità.

I dispositivi Windows che supportano la modalità DP Alt su USBC dispongono del supporto nativo per MST. Questo hub adattatore da USB-C a HDMI è compatibile con i dispositivi Windows abilitati Thunderbolt 3, 4 e USB4. Installazione plug-and-play, senza necessità di driver o software. Il cavo incorporato da 30 cm offre la possibilità di configurare in modo flessibile l'installazione, riducendo le sollecitazioni su porte e connettori. Inoltre, questo splitter per tre monitor è alimentato dal bus, il che significa che non è necessaria un'alimentazione esterna.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente l'uso di più Monitor per l'editing di foto, video e/o contenuti digitali
- Streaming di contenuti ad alta risoluzione su più monitor
- Consente di duplicare o estendere un desktop su tre monitor, TV o proiettori UHD aggiuntivi

Caratteristiche

- CONFIGURAZIONE MULTIMONITOR: l'hub MST/splitter USB Tipo C a Triplo HDMI collega fino a 3 display 4K 60Hz da un host USB-C DP 1.4 con DSC. Alimentato via USB. Supporta HDR/audio a 2 canali/HDCP 2.2. Compatibile TB3/TB4/USB4, non compatibile con macOS
- NESSUN DRIVER O SOFTWARE: aumenta la produttività aggiungendo 3 display estesi o speculari a un laptop Windows. Utilizza le capacità delle GPU integrate o dedicate (Intel/AMD/Nvidia) consentendo prestazioni grafiche elevate con utilizzo minimo della CPU
- COMPATIBILITÀ HARDWARE: Triplo 4K 60Hz su PC Windows con GPU discrete o processori Intel di 12a Gen e succ dotati di DP 1.4 con DSC. Vedere la tabella delle risoluzioni per altre configurazioni. Verificare il numero di display supportati dalla propria GPU
- CAVO EXTRA-LUNGO: il cavo integrato da 30 cm riduce la tensione della porta/connettore su dispositivi USB C 2-in-1 come Surface Pro 7/8, HP Elite x2/laptop su riser. Ideale per l'uso negli spostamenti tra ufficio/casa/spazi di lavoro condivisi
- IL NOSTRO VANTAGGIO: strumenti di connettività inclusi per i professionisti IT e i team di assistenza IT con Windows Layout Utility che ripristina le posizioni delle app di Windows quando si ricollega l'adattatore USBC all'adattatore triplo HDMI

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C

Porte	3
Uscita AV	HDMI - 2.0
ID chipset	Synaptics VMM5310

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.4
Risoluzioni supportate	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	3 - HDMI

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11
	Windows 11 ARM
	Windows 10 (32/64)
	Windows 8/8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	Da 0% a 85% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
--------	-----------------

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [72.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.4 oz [126.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - MST Hub da USB-C a 3x HDMI
-----------------------------	--------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

