


Cable de Red 0.9m Categoría Cat5e UTP RJ45 Ethernet - Patch Moldeado - Azul

ID del Producto: M45PATCH3BL



El Cable de Conexión Cat5e de 0.9m, M45PATCH3BL cumple o supera las especificaciones Cat 5e asegurando conexiones de red Ethernet confiables, y dispone de un jacket de PVC azul de gran durabilidad que permite codificar por colores el tendido de cables de red de acuerdo a sus necesidades.

Con el objeto de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat5e de alta calidad incluye alivio de tensión moldeado de PVC que evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen formando ángulos agudos, reduciendo así el riesgo de dañar el cable, lo cual podría afectar negativamente el rendimiento de la red.

Los cables Cat5e de StarTech.com están fabricados con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes ofrecen cables "baratos", basados en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en la calidad asegurándonos que usted reciba un cable de red con un valor y rendimiento superiores al de su inversión.

Este cable Cat 5e está fabricado con alambre de cobre calibre 24 que admite una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, Alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que usamos alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior de los cables de aluminio recubiertos en cobre está sujeta a una entrega de alimentación insuficiente que puede generar acumulación de calor, dañar al equipo e incluso provocar un incendio.

Este cable de conexión moldeado dispone de conectores de alta calidad que contienen oro de 50 micrones con el fin de ofrecer óptima conductividad y al mismo tiempo eliminar la pérdida de señal debido a oxidación o corrosión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Diseñada para su uso en redes Fast Ethernet
- Conecta un hub a un panel de distribución
- Conecta una estación de trabajo a una placa de pared

Características

- Conectores RJ45 moldeados
- Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en límites aceptables
- Cubiertas de colores para ayudar a codificarlo por color de sección o departamento
- Fabricado con componentes de la más alta calidad
- Alambre de cobre alta calidad con 24AWG

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable	Moldeado
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables CAT5e - 100 MHz

Conector(es)

Conejero A 1 - RJ-45

Conejero B 1 - RJ-45

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa -20 (-4°F) - 60 (140°F)

Temperatura de
Almacenamiento 0 (32°F) - 30 (86°F)

Humedad 60%RH

Características
Físicas

Color Azul

Calibre del Conductor 24 AWG

Tipo de conductor Cobre trenzado

Longitud del Cable 3.0 ft [0.9 m]

Longitud del Producto 3.0 ft [0.9 m]

Ancho del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 1.3 oz [36.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.1 in [20.5 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.4 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de red Cat5e de 91cm - Azul

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

