

Gigabit glasvezel 1000BASE-LX SFP ontvanger module - Cisco Meraki
MA-SFP-1GB-LX10 compatibel - SM LC - 10 km

Productcode: MASFP1GBLX10



De MASFP1GBLX10 is een Cisco Meraki MA-SFP-1GB-LX10 compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco Meraki™ switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE (100 Mbps) connectiviteit via glasvezelkabels, voor 1000BASE-LX conforme netwerken, op een afstand tot 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1,25 Gbps
- Type: Single-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 3.092.408 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP modules in Cisco Meraki switches en routers
- Voeg uw transceivers toe of vervang ze

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco Meraki MA-SFP-1GB-LX10
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco Meraki
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja

Compatibele netwerken 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)		
MTBF 3.092.408 uur		
Vermogensopname < 1 W		
Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.2 in [56.6 mm]
	Breedte product	5.1 in [13.0 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [20.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.4 in [11.3 cm]
	Package Width	3.6 in [9.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [46.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.