

Universellt TV-tillbehörsfäste - Justerbart TV- och väggmonteringsfäste - Mediaspelare/router/modem/AV-omkopplare och förlängare/Apple TV - Dold kabelboxmontering bakom TV - 5 kg

Produkt ID: MDBOXMNT



Montera dina enheter som mediaspelare, videoförlängare eller kabelboxar på väggen eller på baksidan av din TV med detta StarTech.com TV-tillbehörsfäste.


Detta TV-monteringsfäste erbjuder en mängd olika monteringsalternativ, med 342 mm x 224 mm hålmönster, fästet kan monteras på en vägg eller på baksidan av din TV med hjälp av VESA-skruvhål eller på ett VESA-fäste.

Fästet för mediaenheter är perfekt för till exempel mediaspelare, Apple TV, videoförlängare, modem och kabelboxar vilka kan fästas direkt på monteringshålen med de medföljande återanvändbara kabelbanden. För tyngre enheter (upp till 5 kg) ingår en extra plattform (justerbart djup från 46-76 mm).

Tillsammans med fästet levereras också återanvändbara kabelband och ett elastiskt band för hålla dina enheter på plats, samt en skumremsa för att skydda dina enheter mot repor.

Fästets konstruktion med öppen ram möjliggör obegränsad åtkomst till dina mediaenheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa elegant digital skyltning i affärs-, detaljhandels-, företags- eller institutionella miljöer
- Förvara dina mediaenheter utom synhåll och närmare dina skärmar för att minska röran och skydda din utrustning mot port- och kabelbelastningar

Funktioner

- **UNIVERSELLT TV-TILLBEHÖRSFÄSTE:** Kraftigt fäste för mindre enheter som mediaspelare, Apple TV, videoförlängare, splitter, modem, routrar, nätverksswitchar och TV-kabelboxar; håller för 5 kg
- **FLEXIBLA MONTERINGAR:** Montera på väggen eller på baksidan av en TV med hjälp av VESA-skruvhålen eller på ett VESA-fäste bakom skärmen, 342 mm x 224 mm hålmönster för universell montering
- **JUSTERBAR PLATTFORM:** Dold liten hållare för enheter inkl. en plattform med ett hållbart chassi som har ett justerbart djup (46-76 mm) för att montera tyngre enheter upp till 5 kg, självhäftande skumremsa för att skydda enheten ingår
- **2-i-1 MONTERINGSALTERNATIV:** Förutom plattformen kan du enkelt fästa mindre enheter direkt på monteringsplattan med hjälp av de medföljande återanvändbara kabelbanden (3x) och ett elastiskt band
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Stöder 5 kg | Pulverlackerat stål | 342 mm x 224 mm | Valfritt chassi/plattform (127x128 mm) | Olika skruvar/distanser ingår | 3x återanvändbara kabelband | Elastiskt band

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Monteringsalternativ	Baksidan av bildskärmen, under skrivbordet eller fastspänd på skärmmonterad påle
VESA-hålmönster	200x200 mm

Prestanda

Allmänna specifikationer	Mått på inkluderat chassi/plattform: 12,7 cm x 12,8 cm
	Viktkapacitet: 5 kg
Videovägg	Nej

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Construction Material	Stål
Kabinetttyp	Powder Coated Steel
Produktlängd	13.5 in [34.2 cm]
Produktbredd	8.8 in [22.4 cm]
Produkthöjd	3.4 in [8.6 cm]
Produktvikt	2.3 lb [1.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.1 in [23.2 cm]
Package Width	14.4 in [36.5 cm]
Paketets höjd	2.4 in [6.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.9 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Monteringsfäste
	3 - Buntband
	1 - Monteringsfäste mediaspelare
	1 - Elastiskt band
	2 - Muttrar
	2 - 20 mm brickor
	2 - M5x10 skruvar
	2 - M4x14 skruvar
	2 - M6x14 skruvar
	2 - M8x15 skruvar
	2 - 12 mm brickor
	2 - väggskruvar

2 - väggförankring

1 - EVA-skumremсор

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.