

2 m slanke 3,5 mm stereo-audioverlengkabel - M/F

Productcode: MU2MMFS



De MU2MMFS 2 m lange audioverlengkabel heeft één mannelijke en één vrouwelijke 3,5 mm (1/8" TRS) audioconnector, waardoor het bereik van uw kop-/oortelefoons tussen uw iPhone®, MP3-speler of andere mobiele audioapparaten en uw stereosysteem kan worden verlengd.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige verlengkabel voorzien van een aangegoten PVC-trekontlasting op elk van de mini-jack-stekkers, waardoor de kabeleindpunten niet in scherpe hoeken kunnen worden gebogen en de kabel dus ook niet kan worden beschadigd. Verder past de slanke connector in de meeste audioapparaten, zelfs in zijn beschermhoes.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verleng de afstand tussen uw hoofdtelefoon en uw mobiele apparaten of stereo-installatie
- Verleng de afstand tussen uw mobiele audio-apparaten en een stereo-installatie

Eigenschappen

- 1 3,5 mm TRS vrouwelijke mini-jackconnector

- 1 3,5 mm TRS mannelijke mini-jackconnector
- Gegoten connectoren met trekontlasting
- 90% spiraalgewikkelde connectors

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Connector B	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.2 in [0.6 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
Gewicht product	0.9 oz [25.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.0 in [15.3 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.5 in [1.3 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2 m slanke 3,5 mm stereo-audioverlengkabel - M/F
-------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.