

Cable de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Negro 4k

ID del Producto: MDISP2M



El cable Mini DisplayPort™ 1.2 de 2 metros, modelo MDISP2M, incluye 2 conectores Mini DisplayPort (macho) y constituye una solución confiable para la conexión de cualquier computador portátil equipado con Mini DisplayPort disponible (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor equipado con Mini DisplayPort.

Este cable Mini DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con el audio.

El cable MDISP2M está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: los computadores portátiles y de escritorio más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con Mini DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar su laptop u ordenador de escritorio Mini DisplayPort a una pantalla compatible con

Mini DisplayPort

Características

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto

Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [11.5 mm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	2.3 oz [64.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.6 oz [74.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 2m Mini DisplayPort 1.2 MiniDP
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.