

A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter

Productcode: MDP2DPDVHD



De MDP2DPDVHD mini DisplayPort®-naar-DisplayPort®, DVI of HDMI® multifunctionele adapter converteert een mini DisplayPort (mDP®)-ingang in DisplayPort-, DVI- of HDMI-uitgangssignalen - alles in één compacte adapter.

Deze multifunctionele adapter biedt de unieke mogelijkheid om bijna elk beeldscherm op uw PC of Mac met mini DisplayPort aan te sluiten. Dit is de perfecte oplossing voor zakelijke omgevingen met verschillende beeldschermen - u bespaart op de aanschaf van nieuwe compatibele beeldschermen. Deze veelzijdige mDP-adapter biedt een plug-and-play-oplossing waarvoor geen software of drivers nodig zijn, en is snel en eenvoudig te installeren voor optimaal gemak.

Compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten. Raadpleeg de videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

- Gebruik uw bestaande DVI-, HDMI®- of DisplayPort®-monitoren met een modern mini-DisplayPort®-apparaat
- Perfect voor IT-professionals die verschillende typen beeldschermen aan moeten kunnen sluiten op computers met mini-DisplayPort

Eigenschappen

- Zet mini-DisplayPort om naar DisplayPort, DVI of HDMI
- Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 via DisplayPort en 1920x1200 via HDMI/DVI
- Geen software of drivers nodig
- Compacte uitvoering
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DisplayPort - 1.2
	HDMI - 1.4
	DVI-D - Single-Link
Audio	Ja

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	DisplayPort: 2560x1600 DVI/HDMI; 1920x1200
Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	DVI - No Audio Support

Connector(en)		
	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)
		1 - DVI-D (25-polig)
		1 - HDMI (19-polig)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	5.9 in [150 mm]
	Lengte product	10.0 in [25.4 cm]
	Breedte product	1.7 in [4.4 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	1.7 oz [49.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
	Package Width	5.1 in [13.0 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [56.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - miniDP-naar-DP/DVI/HDMI-adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.