

15 cm Mini DisplayPort till DisplayPort-videokabeladapter – M/F

Produkt ID: MDP2DPMF6IN



MDP2DPMF6IN Mini DisplayPort till DisplayPort-videokabeladapter gör att du kan lägga till en DisplayPort-standardanslutning till en bärbar dator med Mini DisplayPort. Denna kostnadseffektiva lösning är lätt att använda och installera och gör det enkelt att gå från Mini DP till DP så att du får ut så mycket som möjligt av din Mini DisplayPort-enhet.

Obs.: Nyare bärbara och stationära datorer (t.ex. Apple®) är endast utrustade med Thunderbolt™-portar. Våra Mini DP till DP-kablar kan anslutas till Thunderbolt-portar och gör att du kan ansluta dina kompatibla DP-skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Gör att man kan ansluta en DisplayPort-skärm (HP, Dell) till enheter som har en Mini DisplayPort-utdataanslutning

Funktioner

- Kort design (15 cm) gör Mini DisplayPort® till DisplayPort-kabeln smidig att ta med sig
- Kompatibel med PC, Mac och Microsoft® Surface™
- Enkel konvertering från Mini DisplayPort till DisplayPort
- APPLICATIONS: Video adapter is ideal for home/office/boardroom/classroom works w/laptop (with

Mini-DP port)/professional workstations w/ AMD FirePro™ W9100/8100, NVIDIA NVS 810/510 graphic card; UHD/4K monitor/projector/display; Microsoft Surface Pro 1-6

- SPECS: 6 inch (15 cm) | Black | DisplayPort v1.2 | Mini-DP Male to Standard DP Female adapter | 32 AWG | PVC cable jacket, ABS connector shell | Shield: Al-Mylar foil with Braid | Protocols: HBR 2, MST, GTC | Lifetime Warranty

Hårdvara

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Garantipolicy | Lifetime |
| Antal ledare | 20 |
| Kontaktplätering | Nickel |
| Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Brandteknisk klass | CMG-klass (General Purpose) |
| Industristandarder | DP 1.1 |

Prestanda

| | |
|--------------------------|--------|
| Allmänna specifikationer | DP 1.1 |
|--------------------------|--------|

Kontakt(er)

| | |
|-------------|------------------------------|
| Connector A | Mini-DisplayPort (20-stifts) |
| Connector B | DisplayPort (20-stifts) |

Utseende

| | |
|---------------------|------------------|
| Färg | Svart |
| Kontakttyp | Rak |
| Tråddimension | 32 AWG |
| Kabellängd | 6.0 in [15.2 cm] |
| Yttre kabeldiameter | 0.2 in [5 mm] |
| Produktlängd | 6.0 in [15.2 cm] |
| Produktbredd | 0.4 in [11.0 mm] |
| Produkt höjd | 0.3 in [8.0 mm] |

Produktvikt 0.7 oz [19.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.7 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.8 oz [24.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 15 cm Mini DisplayPort till
DisplayPort-videoförlängningskabel – M/F

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

