Cable de 1m Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 - Cable Adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort 4K x 2K UHD - Cable para Monitor Mini DP a DP

ID del Producto: MDP2DPMM1M



El cable adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort (1 metro), modelo MDP2DPMM1M, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

Asegura que el contenido protegido digitalmente se muestra correctamente, con HDCP y DPCP.

Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

Características

• CABLE MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2: Compatible con 4K x 2K (3840x2160p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda , HBR2, Audio de 8 canales, MST, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Estéreo (2560x1600p 120Hz)

• DISEÑO FIABLE: Conectores de ABS durable con alivio de tensión y cubierta de PVC evitan que se dañen con el uso intensivo - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI - Conectores con pestillo que evitan la desconexión accidental

• FABRICACIÓN DE CALIDAD: Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad - Blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de señal - Retrocompatible con DP 1.1

• APLICACIONES: Ideal para el hogar, oficinas, salas de juntas o aulas, funciona con portátiles (TB2/Mini-DP)/workstations con tarjetas FirePro™ W9100/8100, NVS 810/510 - Monitor/proyector UHD/4K - Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 6/4

• ESPECIFICACIONES: 1m - Negro - DisplayPort v1.2 - Mini-DP Macho a DP Estándar Macho - 32AWG - Cubierta de cable de PVC y del conector de ABS - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado - Protocolos: HBR 2, MST, GTC

General		
	UPC	065030844420
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Tipo del Conector	Latching
	Calibre del Cable	32 AWG
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [19.9 mm]

	Altura del Producto	0.5 in [13.6 mm]
	Peso del Producto	1.8 oz [50.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)
Rendimiento		
	Resoluciones Digitales Máximas	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Hardware		
	Número de Conductores	19
	Recubrimiento del Comector	Gold
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Clasificación de Resistencia al Fuego	CM/CMG (General Purpose)
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable Adaptador Mini-DisplayPort a DisplayPort 1.2 de 1m
	Ancho del Paquete	5.4 in [13.8 cm]
	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.9 cm]
	Altura del Paquete	0.8 in [20 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.8 oz [52 g]

Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	Mini DisplayPort
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	DisplayPort

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.