

Cable Adaptador de 91cm de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

ID del Producto: MDP2DPMM3



El cable adaptador Mini DisplayPort™ a DisplayPort de 91cm, modelo MDP2DPMM3, incluye un conector Mini DP macho en un extremo y un terminal DP macho en el otro, permitiéndole conectar cualquier laptop equipado con salida Mini DisplayPort (incluyendo la familia de productos Mac®) a un televisor HD, monitor o proyector que utilice una conexión DisplayPort estándar.

El cable mDP a DP soporta resoluciones de hasta 4k x 2k (3840x2160) @ 60Hz con un ancho de banda máximo HBR2 de 21.6Gbps. El cable también es compatible con MST (Multi-Stream) para conectar en serie múltiples monitores, al tiempo que tiene soporte opcional de audio.

El cable MDP2DPMM3 está respaldado por StarTech.com con una garantía de por vida, para una confiabilidad garantizada, asegurando que el contenido protegido digitalmente se pueda visualizar de forma correcta gracias a su capacidad de HDCP y DPCP.

Nota: Las laptops y computadoras de escritorio más recientes (como las Apple®) vienen equipadas únicamente con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DP a DP pueden ser conectados a los puertos Thunderbolt, posibilitándole conexión a sus pantallas compatibles con DP.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte un proyector o monitor DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión DisplayPort

Características

- Soporte para alta resolución hasta 4k x 2k
- Soporte para High bit Rate 2 (HBR2) con un ancho de banda de hasta 21.6Gbps
- Diseñado y fabricado con el estándar DisplayPort 1.2
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Soporta los estándares DPCP y HDCP

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	10%-85% RH

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------



Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [16.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14.0 mm]
Peso del Producto	1.5 oz [42.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [13.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [51.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	3ft Mini-DisplayPort to DisplayPort Cable
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

