

## Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort de 4 m - M/M

N° de produit: MDP2DPMM4M



Le câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DisplayPort de 4 mètres MDP2DPMM4M comporte un connecteur Mini DisplayPort (mâle) à une extrémité et un connecteur DisplayPort (mâle) à l'autre, ce qui vous permet de brancher un ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion DisplayPort standard.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connexion d'un écran ou projecteur DisplayPort à des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort

### Spécifications techniques

- Connecteurs Mini DisplayPort® et DisplayPort plaqués or
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 8,64 Gb/s
- PC and Mac® compatible

---

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

---

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	13.1 ft [4 m]
Longueur du produit	13.1 ft [4 m]
Largeur du produit	0.8 in [20 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [10 mm]
Poids du produit	4.8 oz [136 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]



Package Height	1.1 in [29 mm]
Poids brut	5.1 oz [145 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DisplayPort 4 m - M/M
-----------------------	--

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

