

4m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP naar DP Monitor Kabel - mDP naar DP Kabel - Zwart

Productcode: MDP2DPMM4M



De MDP2DPMM4M 4 meter lange Mini DisplayPort®-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een Mini DisplayPort (mannelijke) connector aan het ene uiteinde en een DisplayPort (mannelijke) connector aan het andere, waardoor u elke met Mini DisplayPort uitgeruste laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, scherm of project met een standaard DisplayPort-verbinding.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw voor DP geschikte schermen kunt aansluiten.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Zorgt ervoor dat een DisplayPort-monitor of -projector kan worden aangesloten op apparaten die zijn voorzien van een Mini DisplayPort-uitgang

### Eigenschappen

- Vergulde Mini DisplayPort®- en DisplayPort-connectoren
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 8,64 Gbit/s
- APPLICATIONS: Ideal for home/office/boardroom/classroom works w/laptop (with Mini-DP port)/professional workstations with AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 graphic card; UHD/4K monitor/projector/display; Microsoft Surface Pro 6/4
- SPECS: 4 m (13.1 ft) | Black | DisplayPort v1.2 | Mini-DP Male to Standard DP Latching Male | 32 AWG | PVC cable jacket, ABS connector shell | Shield: Al-Mylar foil with Braid | Protocols: HBR 2, MST, GTC | Lifetime Warranty

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

---

#### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)


---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	13.1 ft [4 m]
Lengte product	13.1 ft [4 m]
Breedte product	0.8 in [20 mm]
Hoogte product	0.4 in [10 mm]
Gewicht product	4.8 oz [136 g]

---

#### Verpakkingsinformatie



Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [29 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.1 oz [145 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	4m Mini DisplayPort® naar DisplayPort Verloopkabel - M/M
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

