

Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

ID del Producto: MDP2DVI



Conecta un monitor DVI a una PC o MAC equipada con Mini DisplayPort.

El Cable Adaptador Mini DisplayPort a DVI de StarTech.com, MDP2DVI ofrece una conexión DVI/Mini DisplayPort eficaz y económica, permitiendo al usuario conectar el monitor de un computador DVI a un dispositivo equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad.

El MDP2DVI es un cable adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también se pueden transferir a través del puerto.

Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones
- Permite mantener su monitor DVI más antiguo y usarlo con su nuevo dispositivo Mini DisplayPort

- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- **ADAPTADOR MINI DP A DVI:** El adaptador mDP 1.2 (HBR2) a DVI-I (DVI-D digital solamente) monoenlace conecta una pantalla DVI. Vídeo de 1920x1200/1080p 60Hz. El paso de EDID/DDC garantiza la compatibilidad entre la fuente y la pantalla. Certificación VESA
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Convertidor de vídeo pasivo compatible con fuentes mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el dongle adaptador de mDP a DVI | Su diseño compacto lo hace ideal para viajar | Cable incorporado de 13cm
- **DVI CON BLOQUEO DE TORNILLO:** Admite cables de bloqueo de tornillo DVI, que evitan que el cable se suelte o se desconecte accidentalmente de pantallas/proyectores DVI | Probado con cables DVI de hasta 7,6m | Conector mDP macho a DVI hembra
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el convertidor de Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
------------	---------------------------------

Conector B 1 - DVI-I (29 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video para permitir el paso de señales DVI y HDMI

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad 10%-85% RH

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 5.1 in [13 cm]

Longitud del Producto 7.3 in [18.5 cm]

Ancho del Producto 1.4 in [3.5 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Peso del Producto 1.1 oz [31.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.3 in [10.8 cm]

Ancho de la Caja 8.0 in [20.3 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [38.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor Mini DisplayPort a DVI

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.