

Adattatore Mini DisplayPort a DVI 1080p Single-Link - Convertitore Mini DP a DVI-D
Certificato VESA - Dongle Video mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a DVI per Monitor

ID prodotto: MDP2DVI



Il cavo adattatore Mini DisplayPort a DVI MDP2DVI di StarTech.com offre una soluzione economica di collegamento DVI/Mini DisplayPort, per collegare computer DVI a dispositivi con uscita Mini DisplayPort, eliminando i costi di aggiornamento per una maggiore compatibilità. MDP2DVI è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere inoltre trasmessi attraverso la porta. Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort.
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

- ADATTATORE MINI DISPLAYPORT A DVI: Adattatore mDP 1.2 (HBR2) a DVI-I (solo digitale DVI-D)

Single-Link per Monitor/Proiettori DVI; Video 1920x1200/1080p 60Hz; EDID/DDC Pass-through assicura la compatibilità tra sorgente e Monitor; Certificato VESA

- **COMPATIBILITÀ:** Questo Convertitore Video Passivo supporta sorgenti mDP++, inclusi i MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktop (AMD FirePro/Nvidia Quadro), Laptop, mini Computer itx, Intel NUC e Docks
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** Questo Adattatore Dongle da mDP a DVI consente di collegare un Monitor/Proiettore DVI o aggiungere un secondo Monitor alla postazione di lavoro utilizzando. Il design compatto lo rende ideale per i viaggi. Cavo integrato da 13cm
- **BLOCCAGGIO A VITE:** Questo adattatore da mDP a DVI supporta il bloccaggio a vite per evitare disconnessioni accidentali dal Monitor/Proiettori DVI - Testato con cavi DVI fino a 7,5 m - Connettore mDP Maschio a DVI Femmina
- **FACILE DA USARE:** Non richiede Software o Driver; Questo convertitore da Mini DP a DVI funziona con qualsiasi Sistema Operativo incluso Windows, Ubuntu e macOS; Compatibile con i dispositivi MiniDP come i MacBook TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DVI-I (29 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10%-85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	5.1 in [13 cm]
Lunghezza prodotto	7.3 in [18.5 cm]
Larghezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [31.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.3 in [10.8 cm]
Package Width	8.0 in [20.3 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Convertitore Mini DisplayPort a DVI
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.