

## Mini DisplayPort zu Dual-Link DVI Adapter - Stromversorgung über USB - zwei Bildschirme - Schwarz - DVI Active Display Converter

Produkt-ID: MDP2DVID2



Mit diesem Mini-DisplayPort-auf-Dual-Link-DVI-Adapter können Sie Ihr mDP-Gerät (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an jedes beliebige DVI-Display anschließen, einschließlich Fernseher, und sich die Kosten für einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor sparen.

Mit seinem kompakten, leichten Design ist der Mini DisplayPort zu DVI-D Adapter ein praktisches Reisezubehör, das Sie mit Ihrem Surface Pro oder Ultrabook transportieren können und das problemlos in Ihre Laptoptasche oder Ihre Tragetasche passt. Dank seines ultra-portablen Designs ist dieser Monitoradapter ideal für BYOD (Bring Your Own Device) Anwendungen im Büro geeignet.

Darüber hinaus wird der DVI-Konverter über einen einzigen USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass keine zusätzlichen Kabel oder Ladegeräte erforderlich sind.

Der Mini DisplayPort auf DVI Adapter bietet aktive Umwandlung und kann vollständige Dual-Link Auflösungen (bis zu 2560 x 1600) verarbeiten, wobei Sie Ihren Bildschirm spiegeln oder Ihren Desktop erweitern können, um Ihre Arbeitsfläche zu vergrößern. Der Adapter unterstützt Plug-and-Play Konnektivität und garantiert damit die mühelose Einrichtung.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Eine praktische Ergänzung für das Home Office oder Konferenzräume
- Ideal für Messe-Displays und Heimkino-Center
- Ideal für große Bildschirme mit hohen DVI-Auflösungen
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

## Merkmale

- **DUAL-LINK VERBINDUNG:** Der Mini DisplayPort zu Dual-Link DVI Adapter verbindet einen DVI Bildschirm mit 2560x1600 60Hz (dual-link) oder 1920x1200/1080p 144Hz (single-link); 35,8 cm langes Kabel; USB-Stromversorgung
- **MAXIMALE PORTABILITÄT:** Der DVI-Monitoradapter wird über einen einzigen USB Port mit Strom versorgt und hat ein federleichtes Design, das bequem in Ihre Tragetasche passt und ihn zum perfekten Reisebegleiter macht
- **ULTIMATIVE KOMPATIBILITÄT:** Der DVI Adapter unterstützt jeden DVI-D Bildschirm; nicht kompatibel mit dem Apple Cinema Display
- **PLUG AND PLAY:** Für eine problemlose Einrichtung ermöglicht der Mini DP zu DVI Konverter eine Plug-and-Play Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser Mini DP zu DVI Konverter für 3 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

---

### Hardware

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Garantiebestimmungen 3 Years |                        |
| Active or Passive Adapter    | Aktiv                  |
| AV-Eingang                   | Mini DisplayPort - 1.2 |
| AV-Ausgang                   | DVI-D - Dual-Link      |
| Audio                        | Nein                   |
| Industrienormen              | DisplayPort 1.2a       |
| Chipset-ID                   | Synaptics - VMM2322    |

---

### Leistung

|      |                        |
|------|------------------------|
| Max. | Dual-Link: 2560 x 1600 |
|------|------------------------|

|                                  |                          |                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Digitalauflösungen       | Single-Link: 1920 x 1080                                                    |
|                                  | Unterstützte Auflösungen | 2560x1600 @ 60Hz<br>1920x1080 @ 144Hz                                       |
|                                  | Audiospezifikationen     | DVI - No Audio Support                                                      |
| <hr/>                            |                          |                                                                             |
| Steckverbinder                   | Steckverbinder A         | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig)<br><br>1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) |
|                                  | Steckverbinder B         | 1 - DVI-I (29-polig)                                                        |
|                                  |                          |                                                                             |
| <hr/>                            |                          |                                                                             |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | Hinweis                  | Dieser Adapter unterstützt nicht das Apple Cinema Display HD (A1083)        |
|                                  |                          |                                                                             |
| <hr/>                            |                          |                                                                             |
| Strom                            | Stromversorgung          | USB-betrieben                                                               |
|                                  |                          |                                                                             |
| <hr/>                            |                          |                                                                             |
| Umgebungsbedingungen             | Betriebstemperatur       | 0 to 45 (32°F to 113°F)                                                     |
|                                  | Lagertemperatur          | -10 to 70 (14°F to 158°F)                                                   |
|                                  | Feuchtigkeit             | 10% bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)                  |
|                                  |                          |                                                                             |
| <hr/>                            |                          |                                                                             |
| Physische Eigenschaften          | Farbe                    | Schwarz                                                                     |
|                                  | Gehäusotyp               | Kunststoff                                                                  |
|                                  | Kabellänge               | 14.1 in [35.8 cm]                                                           |
|                                  | Produktlänge             | 3.3 in [84.0 mm]                                                            |
|                                  | Produktbreite            | 2.3 in [5.9 cm]                                                             |
|                                  | Produkthöhe              | 0.5 in [1.3 cm]                                                             |

|                          |                             |                                              |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                          | Produktgewicht              | 3.6 oz [103.0 g]                             |
| <hr/>                    |                             |                                              |
| Verpackungsinformationen |                             |                                              |
|                          | Paketmenge                  | 1                                            |
|                          | Paketlänge                  | 6.9 in [17.4 cm]                             |
|                          | Paketbreite                 | 5.7 in [14.5 cm]                             |
|                          | Pakethöhe                   | 1.3 in [3.3 cm]                              |
|                          | Versandgewicht (Verpackung) | 6.0 oz [170.0 g]                             |
| <hr/>                    |                             |                                              |
| Verpackungsinhalt        |                             |                                              |
|                          | Im Paket enthalten          | 1 - Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter |
| <hr/>                    |                             |                                              |
| Garantieinformationen    |                             |                                              |
|                          | Warranty                    | 3 Jahre                                      |
| <hr/>                    |                             |                                              |

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.