

Câble mini DisplayPort vers DVI de 91 cm - Câble/Cordon mDP vers DVI/Mini DisplayPort DVI-D 1920 x 1200 - Noir

N° de produit: MDP2DVIMM3B



Le câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI MDP2DVIMM3B vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, Ultrabook™, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI, et d'éliminer ainsi les coûts engendrés par l'achat d'un écran compatible Mini DisplayPort.

Le câble adaptateur mesure 1 m de long, et comporte des connecteurs mâle/mâle, vous permettant de connecter directement votre source Mini DisplayPort à un écran DVI sans qu'un câble additionnel ne soit requis.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2DVIMM3B est un adaptateur passif qui requiert un port DisplayPort multimode (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez votre écran DVI existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

- **CÂBLE MINI DISPLAYPORT VERS DVI:** Connectez un écran DVI avec un simple câble de 0.9m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) vers DVI-D (numérique uniquement) | 1080p 60Hz ou 4K 30Hz (écran avec fréquence d'horloge HDMI). Le passthrough EDID assure la compatibilité entre la source et l'écran.
- **HOST COMPATIBILITY:** Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **INTEGRATED DISPLAY CABLE:** Mini DisplayPort to DVI adapter cable has slim & flexible design with adapter chip built into VGA connector reducing clutter & providing a tidy install in the office, boardroom or home office
- **INCREASE PRODUCTIVITY:** Connect a DVI monitor or projector, or add a second display to your workstation using the mDP to VGA display adapter cable | Supports DVI screw locking cable to prevent accidental disconnection | mDP male to DVI male
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	NXP - 3361

Performance

Longueur max. de câble	3.0 ft [0.9 m]
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p

Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,405,577 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI®
---	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	36.2 in [92.0 cm]
Largeur du produit	1.5 in [3.8 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.5 oz [69.4 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	5.4 in [13.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	3.0 oz [86.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis