

## Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

ID del Producto: MDP2DVIMM3BS



El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI activo (91 cm), modelo MDP2DVIMM3BS, permite conectar directamente una fuente de video Mini DisplayPort (computador portátil, Macbook®, Ultrabook™ etc.) a un monitor o proyector DVI cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo de demasiados cables.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador MDP2DVIMM3BS se puede utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200.

El adaptador MDP2DVIMM3BS está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

## Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT A DVI:** El cable miniDP 1.2 (HBR2) a DVI-D ( solamente digital) de 0,9m monoenlace conecta una pantalla DVI | 1080p 60Hz o 4K 30Hz (velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Convertidor de vídeo activo compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** El cable Mini DisplayPort a DVI tiene un diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector VGA que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el cable mDP a VGA | Admite cable de bloqueo de tornillo DVI para evitar desconexiones accidentales | Mini DP macho a DVI macho
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

---

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Resoluciones Admitidas	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 horas

---

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DVI-D (25 pines)

---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.  This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-------------------------------------	---

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

---

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.2 in [92.0 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.9 oz [82.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [13.9 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.9 oz [82.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.